

Adattatore di Alimentazione DC da 5V, 2A - Alimentatore di Ricambio 5V, 2A

ID prodotto: SVA5H2NEUA



Questo adattatore di alimentazione di ricambio può fungere da sorgente di alimentazione per qualsiasi dispositivo elettronico dotato di connettore di tipo H a cilindro, che richieda un'alimentazione pari a 5 volt e fino a 2 amp.

Questo adattatore è il ricambio perfetto per un adattatore di alimentazione smarrito o guasto usato in precedenza per alimentare i dispositivi elettronici.

Quando è assolutamente necessario evitare tempi di fermo, avere a portata di mano un adattatore di alimentazione di ricambio garantisce che non si dovrà più attendere l'arrivo di un componente di ricambio o che non si dovranno più sostituire i dispositivi al solo scopo di disporre di una sorgente di alimentazione compatibile.

Questo adattatore di alimentazione è il componente di ricambio diretto per gli adattatori di alimentazione inclusi nei seguenti prodotti StarTech.com:

Box esterno hard disk da 2,5 poll. a due alloggiamenti (S252BU33R)

Hub USB 3.0 portatile a 3 porte più Gigabit Ethernet (ST3300GU3B)

Hub USB 2.0 nero compatto a 4 porte (ST4202USB)

Hub USB 2.0 nero a 4 porte (ST4202USBGB)

Hub USB 2.0 nero compatto a 7 porte (ST7202USB)

Hub USB 2.0 nero a 7 porte (ST7202USBGB)

Cavo USB 2.0 attivo da 15 m con hub a 4 porte (USB2EXT4P15M)

Cavo di prolunga USB 3.0 attivo da 10 m (USB3AAEXT10M)

Cavo di prolunga USB 3.0 attivo da 3 m (USB3AAEXT3M)

Cavo di prolunga USB 3.0 attivo da 5 m (USB3AAEXT5M)

Sdoppiatore video 4K HDMI a 4 porte (ST124HD4K)

Adattatore display wireless con HDMI (WIFI2HDMCGE)

Switch video automatico HDMI a 4 porte (VS421HD4K)

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di sostituire l'adattatore di alimentazione guasto o smarrito
- Consente di avere a disposizione un adattatore di alimentazione supplementare per i dispositivi mission-critical
- Permette di utilizzare un unico adattatore di alimentazione quando si viaggia tra diverse aree geografiche

Caratteristiche

- Supporta una gamma di dispositivi che richiedono un'alimentazione di 5 volt e 2 amp (o inferiore) e un connettore di tipo H a cilindro
- Riduce le interruzioni in caso di guasto mettendo a disposizione un adattatore di alimentazione di ricambio

Alimentazione

Norme di garanzia	2 Years
Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.4 A

Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	2 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	H
Consumo energetico	10

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	4.3 ft [1.3 m]
Larghezza prodotto	1.5 in [3.9 cm]
Altezza prodotto	2.5 in [6.5 cm]
Peso prodotto	3.5 oz [100.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.0 in [10.1 cm]
Larghezza del Pacco	3.7 in [9.3 cm]
Altezza del Pacco	2.3 in [5.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	6.4 oz [180.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, AU)
--------------------------	--

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.