

CPU Thermal Paste, Metal Oxide Compound, Hersluitbare Tubes (1.5g), CPU Heat Sink Thermal Grease Paste CPU/GPU

Productcode: SILVGREASE1



Deze thermal paste verbetert de warmteafvoer van geïntegreerde computerchips zoals CPU's via de heatsink. De thermische pasta is beschikt over CE- en RoHS-certificaties, zodat u er zeker van kunt zijn dat het veilig is voor het bedoelde gebruik.

Deze thermal paste, ook bekend als silver grease, is een metaal gebaseerde samenstelling die meer dan 60% metaaloxide bevat om een betere thermische geleiding te kunnen bieden dan standaard CPU heat pastas. de SILV5-THERMAL-PASTE is betrouwbaar bij temperaturen van -22°F tot 365°F (-30°C tot 180°C) met een thermische conductiviteit van 3,197 W/m-K bij 25 °C of hoger. Deze prestaties maken de compound ideaal voor het onderhoud van workstations, desktop computers en servers, en zijn het meest geschikt voor CPU's met een TDP tot 65W.

Deze tube bevat 1,5 g pasta, voldoende voor 4 tot 6 toepassingen. Deze is verpakt in een tube voor eenvoudige toepassing en is hersluitbaar om tijdens twee toepassingen het uitdrogen van het product te voorkomen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor service en onderhoud van workstations, desktopcomputers en servers

- Vervang oude of uitgedroogde thermische pasta
- Veeleisende toepassingen, zoals overclocking en high-performance CPU's

Eigenschappen

- CPU THERMAL PASTE: Metaaloxide gebaseerde compound verbetert de warmteafvoer van CPU's en GPU's via de heatsink - Hoge thermische conductiviteit zorgt voor een verhoogde warmteafvoer naar de heatsink - 5 Pack (SILV5-THERMAL-PASTE) ook beschikbaar
- THERMISCHE CONDUCTIVITEIT: Betrouwbare prestaties bij temperaturen van -30 tot 180°C met een thermische conductiviteit van 3,195 W/m-K bij 25°C of hoger - Ideaal voor het onderhoud van desktop workstations en geïntegreerde chipsets met een heatsink
- HERSLUITBAAR: Deze tube bevat 1,5g pasta, voldoende voor 4-6 toepassingen en is hersluitbaar en voorkomt het uitdrogen van de pasta - Ideaal voor onderhoud of reparaties door technici en IT-professionals
- VEILIG EN BETROUWBAAR: Thermische pasta is CE en RoHS gecertificeerd voor gegarandeerde veiligheid en betrouwbaarheid - 60% metaaloxide compound biedt betere thermische geleiding dan standaard warmtepasta's - Best geschikt voor CPU's met een TDP tot 65W
- DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze CPU Thermal Paste werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Prestaties

Garantiebeleid	2 Years
Warmtegeleiding	>3.195W/m-K at 25 °C
Warmteweerstand	<0.067°C-in2/W at 25 °C
Aflopend	<0.05% at 150°C/24 Hours
Verdamping	<0.001% at 150°C/24 Hours
Specifieke zwaartekracht	>2.4 at 25 °C

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-30°C to 180°C (-22°F to 356°F)
---------------------	---------------------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
-------	--------

Materiaal	Samenstelling : Silicone 30%
	Koolstof 10%
	Metaaloxide 60%
Lengte product	2.6 in [6.7 cm]
Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
Gewicht product	0.1 oz [4.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	3.2 in [8.1 cm]
Package Width	5.8 in [14.8 cm]
Package Height	0.7 in [1.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.7 oz [20.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1,5 g tube koelpasta
-------------	--------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.