

## Adaptador de Alimentación de 5V de DC - 5 Voltios y 3 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto

ID del Producto: SVA5N3NEUA



Este adaptador de alimentación de 5V de CC suministra alimentación a cualquier dispositivo electrónico con conector de barril tipo M y que requiere 5 voltios y hasta 3 amperios.

Este adaptador de alimentación de CC es el repuesto perfecto para cualquier adaptador dañado o extraviado que previamente se haya utilizado con sus aparatos electrónicos existentes.

Cuando no se puede interrumpir el trabajo debido a fallos eléctricos, tener a mano un adaptador de alimentación extra garantiza que no tendrá que esperar por uno nuevo ni reemplazar un dispositivo solo porque no encuentra una fuente de alimentación compatible.

Este adaptador de alimentación de 5V y 3A sirve de reemplazo para los adaptadores incluidos en los siguientes productos de StarTech.com:

Kit extensor VDSL2 - 1,5km

Convertor de medios Ethernet Gigabit a fibra óptica MM LC - 550m

Concentrador MST - Multiplicador DisplayPort a DisplayPort

Concentrador MST - Multiplicador DisplayPort a HDMI - 3 puertos

Concentrador MST - Multiplicador DisplayPort a DisplayPort - 4 puertos

Concentrador MST - Multiplicador Mini DisplayPort a DisplayPort - 3 puertos

Concentrador MST - Multiplicador Mini DisplayPort a HDMI- 3 puertos

Concentrador MST - Multiplicador Mini DisplayPort a DisplayPort - 4 puertos

Servidor USB Wireless-N 150Mbps AirPrint™ - 1 puerto

Kit conmutador KVM USB con cables - 2 puertos

Kit conmutador KVM USB con concentrador - 4 puertos

Extensor USB 2.0 a través de Cat5 o Cat6 - 4 puertos

El modelo SVA5N3NEUA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Reemplace un adaptador de alimentación de CC dañado o extraviado
- Tenga a mano un adaptador de alimentación extra para sus dispositivos esenciales

### Características

- Compatible con una gama de dispositivos que requieren 5 voltios y 3 amperios (o menos) de potencia y un conector de barril tipo N
- Permite reducir el tiempo de inactividad en caso de fallos, ya que es un adaptador extra de alimentación

---

#### Conector(es)

Política de Garantía	2 Years
Conectores de Salida	N-Type Barrel (Inner Diameter: 2.5 mm, Outer Diameter: 5.5 mm)

---

#### Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.75A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	3A



Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe N

---

Características Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 3.0 in [76 mm]

Ancho del Producto 1.3 in [32 mm]

Altura del Producto 2.2 in [55 mm]

Peso del Producto 7.2 oz [204 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja 7.0 in [17.7 cm]

Ancho de la Caja 5.2 in [13.1 cm]

Altura de la Caja 1.4 in [35 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 7.2 oz [204 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja adaptador universal de alimentación (NA/JP, UE, RU, AU)

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

