

Boîtier pour disque optique CD/DVD USB vers Slimline SATA

N° de produit: SLMSOPTB



Permet de transformer un disque optique Slim SATA CD/DVD en USB 2.0 externe Plug-and-Play CD/DVD ROM/Writer. Le boîtier de disque CD/DVD Slimline externe USB SLMSOPTB USB est doté d'une interface SATA Slim permettant une connexion à un disque CD/DVD R/W d'un ordinateur portable SATA Slimline et à une connexion USB 2.0 mini B d'un PC, ordinateur portable ou Netbook. Conçu pour assurer durabilité et portabilité, ce boîtier de disque optique externe et compact est doté d'un solide logement en aluminium et bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2-ans.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Permet d'ajouter un disque optique externe à un PC, un ordinateur portable ou un Netbook non doté de disque CD/DVD.
- Permet de transformer tous les disques optiques SATA slim de rechange en un disque optique USB externe.
- Disque optique USB 2.0 externe portable pour ordinateurs portables et Netbooks.

Spécifications techniques

- Logement en aluminium solide et durable.
- Interface Slim SATA standard ; compatible avec la plupart des disques SATA CD/DVD Slim.

- Alimentation par USB ; inclut un câble USB en Y offrant une alimentation supplémentaire.
- Pas de logiciel ou de pilote requis.
- Compatibilité Plug and Play.
- Vitesses de transfert d'au plus USB 2.0 480 Mbps ; rétro-compatible avec USN 1.1.
- Conformité aux spécifications USB-IF pour le stockage de masse USB.
- Conformité aux spécifications SATA I/II.
- Inclut un jeu de petits pieds en caoutchouc auto-adhésifs.

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	USB 2.0
Nombre de disques	1
Disques compatibles	Slimline SATA
ID du chipset	SunplusIT - SPIF303

Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Prise en charge UASP	Non

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	Slimline SATA (13 broches , données et alimentation)
Connecteurs hôte	USB Mini-B (5 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)



Humidité Humidité relative de 10~90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	5.9 in [15.1 cm]
Largeur du produit	5.4 in [13.6 cm]
Hauteur du produit	0.8 in [20 mm]
Poids du produit	9.5 oz [270 g]

Informations d'emballage

Package Length	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	1.9 in [48 mm]
Package Height	6.9 in [17.6 cm]
Poids brut	15.2 oz [430 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Boîtier pour lecteur optique Slim
	Câble USB en Y 60 cm
	Jeu de vis de montage
	Paquet de pieds en caoutchouc
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

