

Alimentatore di ricambio DC - 5V, 3A

ID prodotto: SVA5N3NEUA



Questo alimentatore da 5 V può fungere da sorgente di alimentazione per qualsiasi dispositivo elettronico dotato di connettore di tipo N a cilindro e che richieda un'alimentazione pari a 5 volt e fino a 3 amp.

Questo adattatore di alimentazione CC è il ricambio perfetto per un adattatore di alimentazione smarrito o guasto usato in precedenza per alimentare i dispositivi elettronici.

Quando è assolutamente necessario evitare tempi di fermo, avere a portata di mano un adattatore di alimentazione di ricambio garantisce che non si dovrà più attendere l'arrivo di un componente di ricambio o che non si dovranno più sostituire i dispositivi al solo scopo di disporre di una sorgente di alimentazione compatibile.

Questo adattatore di alimentazione da 5 volt e 3 amp è il componente di ricambio diretto per gli adattatori di alimentazione inclusi nei seguenti prodotti StarTech.com:

Kit extender VDSL2 - 1,5 km

Convertitore multimediale a fibra Gigabit Ethernet MM LC - 550 m

Hub MST - Splitter DisplayPort a DisplayPort

Hub MST a 3 porte - Splitter DisplayPort a HDMI

Hub MST a 4 porte - Splitter DisplayPort a DisplayPort

Hub MST a 3 porte - Splitter Mini DisplayPort a DisplayPort

Hub MST a 3 porte - Splitter Mini DisplayPort a HDMI

Hub MST a 4 porte - Splitter Mini DisplayPort a DisplayPort

Server AirPrint™ 150 Mbps Wireless-N a 1 porta USB

Kit per switch USB KVM a 2 porte con cavi in dotazione

USB KVM switch a 4 porte con hub in dotazione

Extender USB 2.0-over-Cat5-o-Cat6 a 4 porte

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Sostituisce un alimentatore CC smarrito o guasto
- Consente di avere a disposizione un adattatore di alimentazione supplementare per i dispositivi mission-critical

## Caratteristiche

- Supporta una gamma di dispositivi che richiedono un'alimentazione di 5 volt e 3 amp (o inferiore) e un connettore di tipo N a cilindro
- Riduce le interruzioni in caso di guasto mettendo a disposizione un adattatore di alimentazione di ricambio

---

### Connettore/i

Norme di garanzia	2 Years
Connettori uscita	1 - N-Type Barrel (Inner Diameter: 2.5 mm, Outer Diameter: 5.5 mm)

---

### Alimentazione

Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.75A
Tensione di uscita	5 DC

Corrente di uscita	3A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	N

---

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	3.0 in [7.6 cm]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.2 cm]
Altezza prodotto	2.2 in [5.5 cm]
Peso prodotto	7.2 oz [204.0 g]

---

**Informazioni confezione**

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.5 in [14.0 cm]
Larghezza del Pacco	4.9 in [12.5 cm]
Altezza del Pacco	1.9 in [4.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	6.8 oz [194.0 g]

---

**Contenuto della confezione**

Incluso nella confezione	1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, AU)
--------------------------	--

---

**Informazioni sulla garanzia**

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.