

DC power adapter - 5V, 3A - voedingsadapter

Productcode: SVA5N3NEUA



Deze 5 V voeding kunt u gebruiken als voedingsbron voor elk elektronisch apparaat dat uitgerust is met een M-type barrel connector en 5 V spanning en tot 3 A stroom nodig heeft.

De gelijkstroomvoeding is de perfecte vervanging voor de zoekgeraakte of beschadigde voedingsadapter die u nodig heeft voor het voeden van uw bestaande elektronica.

Als uitvaltijd geen optie is, is het handig om reserve voedingsadapters bij de hand te hebben zodat u niet hoeft te wachten tot u een vervanging ontvangen heeft of uw apparaten moet vervangen alleen vanwege de benodigde compatibiliteit met de voedingsbron.

Deze 5 V / 3 A voedingsadapter is een directe vervanging voor de voedingsadapters die bij de volgende StarTech.com producten worden geleverd:

1,5 km VDSL2 extenderset

550 m gigabit Ethernet glasvezel mediaconverter MM LC

MST hub - DisplayPort naar DisplayPort splitter

3-poorts MST hub - DisplayPort naar HDMI splitter

4-poorts MST hub - DisplayPort naar DisplayPort splitter

3-poorts MST hub - Mini DisplayPort naar DisplayPort splitter

3-poorts MST hub - Mini DisplayPort naar HDMI splitter

4-poorts MST hub - Mini DisplayPort naar DisplayPort splitter

1-poorts USB Wireless-N 150 Mbps AirPrint™ server

2-poorts USB KVM switchset met kabels

4-poorts USB KVM switch met hub

4-poorts USB 2.0 over Cat5 of Cat6 extender

De SVA5N3NEUA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Vervang een kwijtgeraakte of defecte gelijkstroomvoeding
- Houd een extra voedingsadapter bij de hand voor uw cruciale apparaten

## Eigenschappen

- Ondersteunt diverse apparaten die een voeding van 5 V en 3 A (of minder) en een N-type barrel connector vereisen
- Verminder de uitvaltijd In het geval van een storing door een reserveadapter bij de hand te houden

---

### Connector(en)

Garantiebeleid	2 Years
Uitgangconnectoren	N-Type Barrel (Inner Diameter: 2.5 mm, Outer Diameter: 5.5 mm)

---

### Voeding

Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.75A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	3A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N



---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	3.0 in [76 mm]
Breedte product	1.3 in [32 mm]
Hoogte product	2.2 in [55 mm]
Gewicht product	7.2 oz [204 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.0 in [17.7 cm]
Package Width	5.2 in [13.1 cm]
Package Height	1.4 in [35 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.2 oz [204 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, AU)
-------------	--

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

