

DC voedingsadapter - 9V, 2A

Productcode: SVA9M2NEUA



Deze vervangende voedingsadapter kunt u gebruiken als voeding voor elk elektronisch apparaat met een M-type barrel connector dat tot 9 V en 2 A voeding nodig heeft.

De adapter is de perfecte vervanging voor uw kwijtgeraakte of beschadigde voedingsadapter die u gebruikte voor het opladen van uw bestaande elektronica.

Personen die regelmatig reizen hoeven met deze voedingsadapter niet meerdere adapters te kopen. Om te garanderen dat de adapter werkt in de regio waarheen u reist, heeft de voedingsadapter automatische 100-240 V omschakeling en regionale stekkers voor Noord-Amerika, Europa, het Verenigd Koninkrijk en Australië die u op de adapter kunt klikken.

De SVA9M2NEUA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Vervang een zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
- Houd een extra voedingsadapter bij de hand voor uw cruciale apparaten
- Gebruik één voedingsadapter als u naar meerdere regio's reist

Eigenschappen

- Brede compatibiliteit in verschillende regio's dankzij automatische 100-240 V omschakeling en clips met voedingsstekkers voor Noord-Amerikaanse, Europese, Britse en Australische stopcontacten
- Ondersteunt diverse apparaten die een voeding van 9 V en 2 A (of minder) en een M-type barrel connector vereisen
- Verminder de uitvaltijd als uw voedingsadapter defect raakt

Voeding

Garantiebeleid	2 Years
Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8 A
Uitgangsspanning	9V DC
Uitgangsstroom	2 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 80 % RV

Fysieke eigenschappen

Lengte product	3.2 in [82.0 mm]
Breedte product	1.8 in [46.0 mm]
Hoogte product	1.4 in [36.0 mm]
Gewicht product	7.5 oz [213.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	2.8 in [72.0 mm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Package Height	2.4 in [61.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.3 oz [234.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	voedingsadapter (N-A/EU/GB/AU)
-------------	--------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

