


91 cm Slimline SATA auf SATA mit LP4-Stromkabel / Adapter

Produkt-ID: SLSATAF36



Das Slimline SATA-auf-SATA-Kabel mit LP4-Stromversorgung (91 cm) SLSATAF36 verfügt über eine SATA-Datenbuchse und einen LP4-Stromanschluss an einem Ende und eine Slimline Serial ATA-Buchse am anderen Ende, sodass Sie ein Slim SATA-Laufwerk an eine Computerhauptplatine ohne verfügbaren Slimline-Anschluss anschließen können.

Dieser innovative Kabeladapter unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-konformen Laufwerken und bietet Ihnen die Verbindungen, die Sie zur Vereinfachung der Migration auf Slimline SATA-fähige Laufwerke benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Fügen Sie einem Desktop-PC ein optisches Slimline-Laufwerk hinzu.

Merkmale

- 1x SATA-Anschluss
- 1x (LP4)-Stromstecker

- 1x Slimline SATA-Anschluss
- Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
- Kompatibel mit optischen Slimline SATA-Laufwerken
- Bietet 91 cm Kabellänge

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
--------------------------	--------------------------

Leistung

Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
--------------	-------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - Slimline SATA (13-polig, Daten und Strom)
Steckverbinder B	1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power)
	1 - SATA (7-polig, Daten)

Physische Eigenschaften

Farbe	Rot
Kabellänge	36.0 in [914.4 mm]
Produktlänge	36.0 in [91.4 cm]
Produktbreite	0.3 in [0.8 cm]
Produkthöhe	36.0 in [91.5 cm]
Produktgewicht	1.1 oz [32.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.6 in [14.3 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.6 cm]

Pakethöhe 1.1 in [2.7 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 1.3 oz [38.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 91 cm Slim SATA-auf-SATA-und-LP4-Kabel

Garantieinformatio
nen

Warranty Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

