

USB 3.0 till Slimline SATA ODD-kabinett

Produkt ID: SLSODDU33B



Detta hållbara optiska enhetskabinett hjälper till att göra din bärbara dator, Ultrabook™ eller surfplatta ännu kraftfullare genom att lägga till en extern USB 3.0 Optical Disk Drive (ODD). För helt enkelt in din slimline SATA Blu-ray, CD eller DVD ROM-enhet i detta kompakta och bärbara kabinett för att lägga till optiskt stöd till datorn.

Med USB 3.0 som gränssnitt stöder enhetskabinettet överföringshastigheter på upp till 5 Gbps. Nu får du åtkomst till videor och andra stora filer snabbt för att spara värdefull tid när du är i farten.

Med det hållbara höljet i solitt aluminium ger detta externa kabinett av toppkvalitet dig den kompakta bärbarheten du behöver när du är i farten eller ute i fält. Dessutom drivs kabinettet via USB så att du slipper bära med dig en strömadapter var du än går.

Det optiska enhetskabinettet är OS-oberoende så du kan vara säker på att det är kompatibelt med alla operativsystem inklusive Mac®, Windows®, Linux® och Android™.

Det är även bakåtkompatibelt med USB 2.0 och 1.1 så att du kan ansluta din optiska enhet till äldre datorer.

Enhetskabinettet SLSODDU33B täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till en Blu-ray eller DVD ROM-enhet till din Ultrabook eller bärbara dator genom USB 3.0

- Säkerhetskopiera data till externa optiska skivor med hjälp av en DVD- eller Blu-ray-enhet
- Få ny användning av din extra optiska smala SATA-enhet som en bärbar optisk USB 3.0-enhet

Funktioner

- Ge datorn fler förmågor genom att lägga till externt stöd för en DVD- eller Blu-ray ROM-enhet
- Spara tid vid hämtning av filer med USB 3.0-prestanda
- Skydda din optiska skivenhet med ett hölje i solitt aluminium
- Maximera bärbarheten med denna USB-drivna enhet
- Njut av plug-and-play-installation utan att en skiva med mjukvara eller drivrutiner behövs

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.0
Busstyp	USB 3.0
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	5.25in
Enhetsstyp	Slimline SATA
Enhetsinstallation	Fixerad
Stödda enhetshöjd(er)	12.7mm
Chipset-ID	Initio - INIC-3619

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Nej
Typ och hastighet	SATA II (3 Gbps)



	Hot swap-förmåga	Ja
	Allmänna specifikationer	Stöder Blu-ray-, CD- och DVD-ROM-enheter
<hr/>		
Kontakt(er)	Enhetskontakter	Slimline SATA (13-stifts, data & ström)
	Värdkontakter	USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed)
<hr/>		
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Vissa USB-värdar har eventuellt inte tillräckligt med ström för att driva inneslutningen med en installerad ODD från en enskild USB-port. Du kan behöva en USB Y-kabel för att driva enheten.
<hr/>		
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
<hr/>		
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	10~90% RH
<hr/>		
Utseende	Färg	Svart
	Kabinettyp	Aluminium och plast
	Maximal enhetshöjd	0.7 in [17.5 mm]
	Produktlängd	5.9 in [15.0 cm]
	Produktbredd	5.4 in [13.6 cm]
	Produkt höjd	0.8 in [20.0 mm]
	Produktvikt	9.5 oz [270.0 g]
<hr/>		

Förpackning

Package Length	5.9 in [15.1 cm]
Package Width	8.2 in [20.8 cm]
Package Height	1.7 in [44.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	14.9 oz [421.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 3.0 till Slimline SATA ODD-kabinett
	USB 3.0-kabel
	Paket med installationsskruvar
	Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

