

Kleine ESD Matte, Elektronikreparatur Antistatikmatte, Antistatische Matte/Tischmatte, lösbarer Erdungskabel mit Krokodilklemme, ESD Unterlage, ANSI/ESD S 4.1, 30x46 cm, Flexible Thermoplast Unterlage

Produkt-ID: SM-ANTI-STATIC-MAT



Die Tisch Antistatik Matte hilft Ihnen, Ihre wertvollen Geräte vor den Gefahren der statischen Elektrizität zu schützen, die Bauteile dauerhaft beschädigen und unbrauchbar machen kann. Diese Matte deckt eine Fläche von 30 x 46 cm ab und ist ideal für Produktions- oder Reparaturreinrichtungen, in denen elektronische Teile verwendet werden. Sie kann auch in Rechenzentren oder an anderen Orten verwendet werden, die einen ESD-Schutz erfordern.

Die Antistatik Matte erfüllt den Standard ANSI / ESD S 4.1 für Oberflächenwiderstand. Die Matte besteht aus zwei PVC-Schichten mit einer Gesamtdicke von 2 mm. Die untere schwarze Schicht ist zur Oberflächenhaftung strukturiert. Die Matte enthält ein Spiralkabel, das lang genug ist (2 m), um die gängigsten Erdungspunkte zu erreichen.

Die Matte besteht aus einem flexiblen PVC-Material, das sich leicht zusammenrollen lässt und als tragbare Arbeitsfläche oder zur platzsparenden Aufbewahrung verwendet werden kann. Ein praktischer Drückknopf ermöglicht ein einfaches Anbringen oder Entfernen des Erdungskabel. Sie können die Matte leicht mit einem Antistatik Mattenreiniger reinigen, um die ESD-Leistung zu erhalten und die Arbeitsfläche zu schützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **SCHÜTZEN SIE IHRE ELEKTRONIK:** Diese ESD Matte hilft, Schäden an elektronischen Schaltungen und anderen elektronischen Geräten durch elektrostatische Entladung zu vermeiden. Die ESD Matte ist 30x46cm groß und enthält ein 2 m langes Erdungskabel
- **GRÜNDLICH GETESTET:** Die Elektro-Erdungsmatte erfüllt den Standard ANSI/ESD S4.1 für den Oberflächenwiderstand. Die Matte wird aus 2 PVC Schichten gemacht(Gesamtdicke 2mm). Die Unterseite (schwarz) ist für eine bessere Haftung auf dem Tisch strukturiert
- **EINFACH ZU VERWENDEN UND VERSTAUEN:** Das flexible Material der Antistatik matte lässt sich leicht zusammenrollen und als tragbare Arbeitsfläche verwenden oder platzsparend Aufbewahren. Der Erdungskabel verfügt über einen Druckknopf für schnelles Einsetzen
- **ANWENDUNGEN:** Die Matte verhindert die Entstehung statischer Elektrizität, indem sie Ladung von einem leitenden Gerät ableitet. Anwendungsbereiche: Computer Reparatur/Montage, Fertigung, Serverräume, Labore oder andere Bereiche, die ESD Schutz benötigen
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist diese ESD Matte für 2 Jahre unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Industrienormen	ANSI/ESD S4.1-2006 - Widerstandsmessungen von Arbeitsflächen

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	20°C to 45°C (68°F to 113°F)
Lagertemperatur	-6°C to 65°C (21.2°F to 149°F)
Feuchtigkeit	55% ~ 70% RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Beige
Materialien	Obere Schicht - Antistatisches PVC Untere Schicht - PVC-Schaum
Produktlänge	18.1 in [46.0 cm]

Produktbreite	11.8 in [30.0 cm]
Produkthöhe	0.1 in [0.2 cm]
Produktgewicht	13.9 oz [395.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	3.5 in [9.0 cm]
Paketbreite	12.4 in [31.5 cm]
Pakethöhe	3.5 in [9.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.3 lb [0.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Antistatik Matte
	1 - 2 m Erdungskabel mit Krokodilklemme
	1 - Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.