

Tappeto Antistatico ESD per pavimento e banco di lavoro - Tappetino antistatico per riparazioni elettroniche con cavo di messa a terra rimovibile - ANSI/ESD S 4.1 - Flessibile - 30 x 46 cm

ID prodotto: SM-ANTI-STATIC-MAT



Il tappetino antistatico da tavolo aiuta a proteggere i preziosi dispositivi dai pericoli dell'elettricità statica che può danneggiare permanentemente i componenti e renderli inutilizzabili. Questo tappetino copre un'area di 30 x 46 cm, ideale per impianti di produzione o riparazione in cui sono in uso parti elettroniche. Può anche essere utilizzato nei data center o in altri luoghi che richiedono protezione ESD.

Il tappetino antistatico è conforme allo standard di resistenza superficiale ANSI / ESD S 4.1. Il tappetino è composto da due strati di PVC con uno spessore totale di 2 mm. Lo strato nero inferiore è strutturato per aderire alle superfici. Il tappetino include un cavo di messa a terra a spirale sufficientemente lungo (2 m) per raggiungere i punti di messa a terra più comuni.

Il tappetino è realizzato con un materiale in PVC flessibile che gli consente di essere facilmente arrotolato in un tubo e utilizzato come piano di lavoro portatile o per riporlo in pochissimo spazio. Una comoda clip a scatto consente di collegare o rimuovere facilmente il cavo di messa a terra. Il tappetino può essere agevolmente pulito con un detergente antistatico per tappetini per mantenere le prestazioni ESD e proteggere la superficie di lavoro.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **PROTEGGI LA TUA APPARECCHIATURA ELETTRONICA:** Questo tappetino ESD copra un'ampia area da 30 x 46 cm; aiuta a prevenire danni a circuiti e dispositivi elettronici causati da scariche elettrostatiche. Include un cavo di messa a terra lungo 2 m
- **ACCURATAMENTE TESTATO:** Il tappeto antistatico composto da 2 strati di PVC ciascuno di 1 mm di spessore. è conforme allo standard di resistenza superficiale ANSI/ESD S4.1. Il fondo (superficie nera) è strutturato per una migliore adesione alla scrivania
- **FACILE DA USARE E CONSERVARE:** Il materiale flessibile del tappetino consente di arrotolarlo facilmente in un tubo e utilizzarlo come superficie di lavoro portatile o riporlo in poco spazio. Il cavo di messa a terra è dotato di una conveniente clip a scatto
- **APPLICAZIONI:** Il tappetino previene l'accumulo di elettricità statica dissipando la carica da un dispositivo conduttivo. Aree di applicazione: riparazione/assemblaggio di computer, produzione, sale server, laboratori, aree che necessitano di protezione ESD
- **SCELTO DAI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e realizzato per i professionisti IT, questo tappetino da lavoro antistatico è supportato per 2 anni, inclusa l'assistenza tecnica multilingue gratuita 24 ore su 24, 5 giorni alla settimana

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Standard del settore	Misurazione della resistenza delle superfici di lavoro ANSI/ESD S4.1-2006

Ambientale

Temperatura d'esercizio	20°C to 45°C (68°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-6°C to 65°C (21.2°F to 149°F)
Umidità	55% ~ 70% UR

Caratteristiche fisiche

Colore	Beige
Materiali	Strato superiore - PVC antistatico Strato inferiore - PVC espanso
Lunghezza prodotto	18.1 in [46.0 cm]

Larghezza prodotto	11.8 in [30.0 cm]
Altezza prodotto	0.1 in [2.0 mm]
Peso prodotto	13.9 oz [395.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	3.6 in [9.1 cm]
Package Width	12.3 in [31.3 cm]
Package Height	3.6 in [9.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	8.6 oz [244.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Tappetino antistatico
	1 - Cavo di messa a terra da 2 m
	1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.