


Cable de Red Adaptador de 4m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-SC 9/125

ID del Producto: SMFIBLCSC4



El cable de fibra óptica (4 m), LC a SC, dúplex de modo único, modelo SMFIBLCSC4, con fibra óptica de 9/125 micrones, permite transmisiones de datos a alta velocidad y alto ancho de banda, a través de redes Gigabit Ethernet y canal de fibra, con soporte para aplicaciones dúplex de modo único.

Este cable para red LC-SC está recubierto con material LSZH ("Low-Smoke, Zero-Halogen", poco humo, cero halógenos) ignífugo, a fin de reducir al mínimo el humo, la toxicidad y la corrosión en caso de exposición al calor o de fuego: solución ideal para entornos industriales, oficinas centrales y colegios, así como residenciales, donde las normas de construcción son un factor a tener en cuenta.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Uso en aplicaciones de canal de fibra y Ethernet Gigabit
- La solución ideal para aplicaciones que requieren alta velocidad de transmisión
- En sistemas de banda ancha
- En telecomunicaciones/comunicación de datos
- Conexiones de fibra óptica en paneles de parcheo, concentradores, conmutadores y enrutadores

Características

- 1 conector macho LC modo único
- 1 conector macho SC modo único
- OS1 (9/125)
- Recubrimiento LSZH
- Cumple o supera los valores de atenuación requeridos por los estándares de la industria
- Conectores moldeados

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tamaño de Fibra	9/125
Grado de Inflamabilidad	Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Clasificación de Fibra	OS1

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
Clasificación de Cables	1Gbps / 10Gbps
Tipo de Fibra	Monomodo

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - Dúplex de fibra óptica LC
Conecotor B	1 - SC Dúplex de Fibra Óptica

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR 0~90%

Características
Físicas

Color	Amarillo
Longitud del Cable	13.1 ft [4 m]
Longitud del Producto	13.1 ft [4 m]
Peso del Producto	2.3 oz [64 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Altura de la Caja	1.0 in [2.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.4 oz [68.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable (4 m) para red de fibra óptica dúplex de modo único, LC a SC
---------------------	---

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.