

1,80 m Ultradun 2-in-1 USB KVM-kabel

Productcode: SVECONUS6



De professionele 2-in-1 USB KVM-kabels van StarTech.com zijn speciaal ontworpen om te worden gebruikt met uw StarView KVM-switch of Server Afstandsbediening en integreren de benodigde USB- en VGA-aansluitingen in een enkele kabel – een opgeruimd geheel met behoud van uitstekende prestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor gebruik met de universele KVM-switches van StarTech.com
- Werkt op elke met USB-toetsenbord en -muis uitgeruste computer

Eigenschappen

- Verbindt VGA, USB-toetsenbord en -muis door middel van een enkele kabel
- Voor een eenvoudige installatie zijn de connectoren kleurcodeerd naar PC99-specificatie
- Videokabel is gemaakt van mini-coaxkabel voor een uitstekende beeldkwaliteit

- **COMPATIBILITY:** Designed to work with StarTech.com KVM Switches, e.g. the SVx31DUSBx series and SVx31HD series KVM Switches, the RACKCONSxx08/16 series LCD Consoles, the CABx31HD series KVM Modules and the SV565UTPx series Console Extenders

- **Note:** This USB VGA KVM cable is not universally compatible with KVM switches from other brands

Connector(en)		
	Garantiebeleid	Lifetime
	Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
	Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
	Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
	Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
	Gewicht product	6.4 oz [181.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Package Height	0.9 in [2.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	6.7 oz [190.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Dunne 2-in-1 USB KVM-kabel 1,8 m

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.