

USB video opname adapter - S-video / composiet naar USB 2.0 video opname kabel met TWAIN ondersteuning - analoog naar digitaal converter - alleen voor Windows

Productcode: SVID2USB232



Deze USB video opname adapter is een gebruiksvriendelijke analoge video opname oplossing, waarmee u video (en de bijbehorende audio) van een composiet of S-video bron naar uw Windows computer kunt converteren.

Als gebruiksvriendelijk apparaat voor de opname van analoge video op uw computer vanaf externe bronnen, zoals een videorecorder of camcorder, is de S-video en composiet naar USB converter de perfecte oplossing voor Betamax of VHS video-opnames, met realtime MPEG-1, MPEG-2 en MPEG-4 codering.

Deze analoog naar digitaal videoadapter is ideaal voor het converteren van VHS of amateurfilms naar een digitaal formaat, en voor het importeren en bewerken van video's naar en op uw Windows computer. De adapter beschikt ook over een snapshot-functie waarmee gebruikers screenshots van hun analoge video kunnen maken.

Deze analoge video-opnamekabel neemt naadloos analoge video op voor uw Windows apparaten. De S-video/composiet naar USB adapter ondersteunt ook TWAIN, voor gegarandeerde compatibiliteit met vele verschillende systemen en software.

Deze analoog naar digitaal converterkabel maakt verbinding met uw pc via USB 2.0 en is zo compact dat deze in de palm van uw hand past. Zo beschikt u over een handige draagbare video-opnameoplossing die meer dan geschikt is voor zowel laptops als desktops.

NB: Deze converter is alleen bestemd voor gebruik met op Windows gebaseerde apparaten en is niet compatibel met macOS.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Digitaal opnemen en content bekijken vanaf uw betrouwbare oudere apparatuur
- Converteer uw VHS amateurfilms naar digitaal formaat
- Sluit uw videorecorder of ander analoog bronapparaat aan op uw pc en neem audio/video op in MPEG 1/2/4 formaat

Eigenschappen

- **ANALOOG NAAR DIGITAAL CONVERTER:** Met deze USB adapterkabel voor video-opnames kunt u composiet / S-video converteren naar digitale media (VCR / VHS naar DVD of pc opslag)
- **BETROUWBARE COMPATIBILITEIT:** Dit USB 2.0 video-opnameapparaat is bestemd voor Windows apparaten en maakt gebruik van TWAIN voor diverse externe software. Het apparaat ondersteunt ook NTSC, PAL & SECAM video-opnames
- **HOOGWAARDIGE OPLOSSING:** Deze analoog naar digitaal video opnameadapter levert 30 fps bij max. 720x480i (NTSC) en 25 fps bij max. 720x576 (PAL) en ondersteunt MPEG-1, MPEG-2 en MPEG-4 codering
- **DRAAGBAAR EN PROBLEEMLOOS:** Om een snelle en eenvoudige installatie te garanderen, wordt deze via de bus gevoede S-video / composiet naar USB adapter geleverd met intuïtieve Windows software, voor een probleemloze configuratie
- **HET VOORDEEL VAN STARTECH.COM:** StarTech biedt 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning voor deze S-video / composiet naar USB video-opnamekabel en is dé keuze van IT-professionals sinds 1985

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	Audio RCA
	Composite

		S-Video
	AV-uitgang	USB
	Audio	Ja
	Industriestandaarden	NTSC, PAL, SECAM
		Videocodering: MPEG 1, MPEG 2 en MPEG 4
		Compatibel met DirectShow
	Chipsetcode	EM28281
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	480Mbit/s
	Maximale analoge resoluties	720x480(NTSC) / 720x576(PAL)
Connector(en)		
	Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	Connector B	1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN)
		1 - Composiet video (1 x RCA)
		1 - Stereoaudio (2 x RCA)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 10, 11
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Deze converter is alleen bestemd voor gebruik met op Windows gebaseerde apparaten en is niet compatibel met macOS
Voeding		
	Ingangsspanning	5V DC
	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving		

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	5 - 85% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	10.2 in [260 mm]
Lengte product	3.9 in [10.0 cm]
Breedte product	1.4 in [3.5 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
Gewicht product	2.5 oz [70.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.2 in [20.8 cm]
Package Width	5.9 in [15.0 cm]
Package Height	1.4 in [3.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.1 oz [174.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 2.0 opnameapparaat
	1 - Gebruikershandleiding
	1 - Software-CD
	1 - Driver-CD

Garantiebepalingen

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.