

Câble d'acquisition S-Vidéo et audio/vidéo composite USB avec prise en charge TWAIN

N° de produit: SVID2USB23



Le câble d'acquisition vidéo USB 2.0 S-Vidéo et Composite SVID2USB23 offre une solution d'acquisition vidéo analogique simple d'utilisation, vous permettant de capturer les sources vidéo S-Vidéo ou Composite, ainsi que l'audio RCA 2 voies associé sur votre ordinateur Mac® ou Windows®.

Ce câble, qui offre une connexion USB 2.0 à votre ordinateur de bureau ou portable, est assez compact pour tenir dans la paume de votre main, fournissant ainsi une solution d'acquisition vidéo portable idéale à la fois pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables.

Permettant d'enregistrer en toute simplicité les vidéos analogiques sur votre ordinateur depuis des sources externes, telles qu'un magnétoscope à cassettes ou un caméscope, le SVID2USB23 offre la solution parfaite pour l'acquisition vidéo Betamax ou VHS. Il prend également en charge l'encodage MPEG-1, MPEG-2 et MPEG-4 en temps réel, ainsi que le protocole TWAIN pour garantir la compatibilité avec une grande variété de systèmes et logiciels.

Ce câble d'acquisition vidéo analogique prend en charge toute une variété de systèmes d'exploitation, offrant une solution homogène pour les ordinateurs Mac® (OS 10.X) et Windows® (Windows® 7/8/8.1/10, Windows® 2000/XP(32/64 bits)/Vista(32/64 bits)).

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Convertissez vos films maison VHS au format numérique
- Importez des vidéos enregistrées sur votre ordinateur pour les éditer et faire votre propre compilation

Spécifications techniques

- Compatible avec les ordinateurs Mac® ou Windows®
- Choisissez parmi les encodages vidéo MPEG-1, MPEG-2 ou MPEG-4
- Prise en charge du format TWAIN pour utiliser divers logiciels
- Prise en charge de l'acquisition vidéo NTSC, PAL et SECAM
- Installation plug-and-play, aucun adaptateur d'alimentation requis
- Capacité d'acquisition vidéo analogique pouvant atteindre jusqu'à 30 images par seconde à une résolution maximale de 720 x 480 (NTSC)/720 x 576 (PAL)
- La fonction de snapshot vous permet de procéder à l'acquisition d'images vidéo fixes
- Son design compact et léger lui confère une portabilité pratique pour vos applications lors de vos déplacements

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	Audio RCA
	Composite
	S-Video
Sortie AV	USB
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	NTSC, PAL, SECAM

Encodage vidéo : MPEG 1, MPEG 2 et MPEG 4

Compatible DirectShow

ID du chipset eMPIA - EM2861

Performance

Vitesse max. de transfert de données 480 Mbit/s

Résolutions analogiques max. 720x480(NTSC) / 720x576(PAL)

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Connecteur B 1 - S-Vidéo (4 broches , Mini-DIN)

1 - Vidéo composite (1 x RCA)

1 - Audio stéréo (2 x RCA)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

Apple® OSX 10.6 - 10.14

Notes spéciales / Configuration

Remarque Le format de fichier vidéo MPEG 4 est pris en charge par le logiciel de capture SVID2USB23 pour Mac inclus, ainsi que par d'autres logiciels de capture tiers compatibles DirectShow™ tels qu'OBS

Le logiciel vidéo movavi® ne prend pas en charge le format de fichier vidéo MPEG4

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 5~85 %, sans condensation

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	20.7 in [527 mm]
Longueur du produit	3.1 in [80.0 mm]
Largeur du produit	1.3 in [3.4 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	2.3 oz [66.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.7 in [14.6 cm]
Largeur du Paquet	8.2 in [20.8 cm]
Hauteur du Paquet	1.6 in [41.0 mm]
Poids brut	6.2 oz [177.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble d'acquisition vidéo USB
	1 - CD de logiciel
	1 - CD de pilote
	1 - Manuel d'instruction

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis