

Convertitore ripetitore audio a due vie da digitale coassiale a ottico Toslink

ID prodotto: SPDIFCOAXTOS



Il convertitore ripetitore audio da digitale coassiale a due vie a Toslink SPDIFCOAXTOS permette di estendere e convertire il segnale audio da digitale coassiale a Toslink, o viceversa. Questo convertitore coassiale-Toslink, dal ridotto fattore di forma, rappresenta una soluzione dal semplice utilizzo che permette di selezionare il segnale in entrata da convertire o estendere e, contemporaneamente, ottenere segnali audio in uscita sia coassiali digitali sia Toslink, senza che la qualità del segnale audio peggiori, nonché fornire un segnale in uscita che corrisponda alla qualità dell'audio in entrata e supportare l'audio da 2 a 5.1 canali. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- I segnali di output coassiale digitale e Toslink vengono distribuiti contemporaneamente a due ricevitori differenti
- Permette di adattare e collegare lettori DVD, VCR e console di gioco ai moderni ricevitori per home theater
- Converte o estende l'input audio senza compromettere il segnale o la qualità

Caratteristiche

- Supporta la conversione audio a due vie - Da Toslink a digitale coassiale o viceversa
- I segnali di output coassiale digitale e Toslink vengono distribuiti in contemporanea, indipendentemente dal segnale di ingresso
- Supporta i segnali audio da 2 a 5.1 canali in entrata e in uscita
- Compatto e facile da installare e utilizzare

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	Digital Coaxial
	Toslink
Uscita AV	Digital Coaxial
	Toslink

Prestazioni

Specifiche audio	Supporto di 2 canali (stereo) e audio 5.1
------------------	---

Connettore/i

Connettore A	1 - Audio digitale coassiale (RCA)
	1 - Toslink (SPDIF, ottico)
Connettore B	1 - Audio digitale coassiale (RCA)
	1 - Toslink (SPDIF, ottico)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione di uscita	5 DC

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Tipo enclosure	Plastica

Peso prodotto 0.9 oz [25 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.0 in [15.2 cm]
Package Width	2.3 in [58 mm]
Package Height	4.8 in [12.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	9.4 oz [266 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Convertitore audio digitale a due vie
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU/AU)
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.