

Halterung für Dockingstation - VESA-kompatibel - Stahl

Produkt-ID: SSPMSVESA



Schaffen Sie einen Arbeitsplatz ohne Kabelgewirr, indem Sie Ihre Dockingstation oder Ihren Hub montieren, sodass Platz auf Ihrem Schreibtisch frei wird. Mit dieser VESA-kompatiblen Dockingstation können Sie ganz einfach ein kompatibles StarTech.com Dock oder einen kompatiblen Hub an der Rückseite Ihres Monitors anbringen.

Die Montageplatte für die Dockingstation lässt sich mühelos an Monitoren mit einem VESA-Lochmuster von 75 x 75 oder 100 x 100 mm befestigen.

Die robuste und langlebige Dock- und Hub-Halterung wurde in Kanada aus Stahl der Stärke 10 (3,3 mm dick) hergestellt.

Die VESA-Halterung für Dockingstationen und Hubs kann bei Monitoren verwendet werden, die auf einem Standfuß montiert oder an einem Monitorarm befestigt sind. Die Dockingstationhalterung bietet eine hervorragende Möglichkeit, auf Schreibtischen in Büros in Geschäfts- oder Gewerberäumen Platz zu schaffen. Sie eignet sich auch ideal für Bereiche mit begrenztem Platzangebot, wie etwa Hot Desks und gemeinsam genutzte Workstations, Arbeitsnischen in Großraumbüros, mobile und an der Wand montierte Workstations sowie Home Offices.

Diese innovative Halterung wurde exklusiv für die Verwendung mit kompatiblen Produkten von StarTech.com entwickelt, einschließlich:

USB-C-10-Gbit/s-Hub mit vier Anschlüssen - USB 3.1 auf 3 x USB-A + 1 x USB-C (HB31C3A1CS)

USB-C-10-Gbit/s-Hub mit vier Anschlüssen - USB 3.1 auf 4x USB-A mit eigener Stromversorgung (HB31C4AS)

USB-C-Hub mit GbE und 3 Anschlüssen - USB 3.1 (10 Gbit/s) (HB31C2A1CGS)

USB-C & USB-A-5-Gbit/s-Dockingstation - USB 3.1 (5 Gbit/s) Universal-Dockingstation für Laptops (DK30C2DPPDUE - UK/EU)

Thunderbolt 3 Dual-Monitor-Dockingstation - Thunderbolt 3 mit USB-C-Kompatibilität - Dual-Monitor 4K 60 Hz (TB3CDK2DPUE - UK/EU)

USB-C 3.1, 5 Gbit/s Dual-Monitor Dockingstation - USB-C 3.1 Gen 1 - Dual-Monitor 1080p (DK30CHHPDUK - UK)

USB-C & USB-A 5 Gbit/s Dockingstation - USB 3.1 (5 Gbit/s) Universal-Dockingstation für Laptops (DK30C2DPPD)

Thunderbolt 3 Dual-Monitor-Dockingstation - Thunderbolt 3 mit USB-C-Kompatibilität - Dual-Monitor 4K 60 Hz (TB3CDK2DP)

Thunderbolt 3 Dual-DP-Monitor-Dockingstation - Thunderbolt 3 mit USB-C-Kompatibilität - Dual-DP-Monitor 4K 60 Hz (TB3CDOCKDP)

USB-C 3.1, 5 Gbit/s Dual-Monitor Dockingstation - USB-C 3.1 Gen 1 - Dual-Monitor 1080p (DK30CHHPDEU - EU)

USB-C 3.1, 5 Gbit/s Dual-Monitor Dockingstation - USB-C 3.1 Gen 1 - Dual-Monitor 1080p (DK30CHHPDAU - AU)

USB-C 3.1 5 Gbit/s Dual-Monitor-Dockingstation - USB-C 3.1 Gen 1 - Dual-Monitor 1080p (DK30CHHPD)

Mit dem Montageset für die Dockingstation einschließlich Montageplatte und Schrauben können Sie ein kompatibles Dock oder einen kompatiblen Hub mit bis zu 7 mm Abstand auf der Rückseite Ihres Monitors befestigen. Nach der Montage ist die Dock-Halterung fast bündig mit dem Monitor, aber nach wie vor zugänglich.

Der SSPMSVESA wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ideal für Büros in Geschäfts- oder Gewerberäumen, in denen die Rückseite des Monitors nicht auf den Kunden gerichtet ist
- Schaffen Sie mehr Platz auf dem Schreibtisch in Bereichen mit begrenztem Platzangebot, wie etwa Hot Desks, Arbeitsnischen in Großraumbüros und Home Offices

Merkmale

- Sparen Sie Platz, indem Sie Ihre Dockingstation oder Ihren USB-Hub von StarTech.com an der

Rückseite Ihres VESA-kompatiblen Monitors montieren

- Kann an der Rückseite von Monitoren mit einem VESA-Lochmuster von 75 x 75 oder 100 x 100 mm befestigt werden
- Robust construction made of strong 10 gauge steel (3.3 mm thick)
- Montagesatz für Dockingstation und Hub einschließlich VESA-Montageplatte und Schrauben
- TAA-konform

Hardware

Garantiebestimmungen	5 Years
VESA-Lochmuster	75x75 mm 100x100 mm

Spezielle Hinweise/Anforderungen


Hinweis	Bei versenkter Montage des Adapters: Mithilfe der mitgelieferten Schrauben und Abstandshalter ist die Montage an einem versenkten VESA-Muster auf der Rückseite des Monitors bis zu einer Tiefe von 7 mm möglich. Bei einer Vertiefung von mehr als 7 mm müssen Sie längere Schrauben verwenden als die im Lieferumfang enthaltenen.
---------	--

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	8.4 in [21.4 cm]
Produktbreite	4.7 in [12 cm]
Produkthöhe	0.1 in [3.2 mm]
Produktgewicht	18.7 oz [530 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	11.4 in [29.0 cm]
----------------	-------------------



Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	0.2 in [5.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	19.8 oz [561.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	VESA-Halterung
	Versenkte Schrauben (M3-0,5 x 5 mm)
	Schrauben (M4 x 12 mm)
	Schrauben, M4 x 20 mm
	Kunststoffdistanzhalter
	Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

