

Soporte para Docking Station - Compatible con VESA - Fabricado En Acero

ID del Producto: SSPMSVESA



Cree un espacio ordenado, situando su docking station o hub en un soporte, lo cual deja espacio libre en su escritorio. Este soporte compatible con VESA facilita el montaje de una docking station o hub de StarTech.com que sea compatible con este, en la parte trasera de su pantalla.

El soporte de montaje para replicador de puertos se instala fácilmente en los monitores, con un patrón VESA de agujeros de 75x75mm o 100x100mm.

Fabricado en Canadá, este soporte resistente y duradero para docking station y hub, está diseñado en acero con un grosor de 3,3mm.

Este soporte para docking station y hub compatible con VESA funciona con pantallas instaladas en un soporte o con un brazo articulado. El soporte para replicador de puertos constituye una forma ideal para dejar espacio libre en escritorios de oficinas o sitios comerciales. También es ideal para espacios limitados, como oficinas y estaciones de trabajo compartidas, cubículos, estaciones de trabajo móviles o instaladas en una pared, así como oficinas situadas en casa.

Este innovador soporte está diseñado para su adaptación exclusiva a productos de StarTech.com, como:

Hub de 4 puertos USB-C 10Gbps- USB 3.1 a 3x USB-A + 1x USB-C (HB31C3A1CS)

Hub de 4 puertos USB-C 10Gbps - USB 3.1 a 4x USB-A - Autoalimentación (HB31C4AS)

Hub de 3 puertos USB-C con GbE - USB 3.1 (10Gbps) (HB31C2A1CGS)

Este kit de montaje de docking station, que viene con tornillos y placa de montaje, le permite la instalación de su replicador o concentrador en la parte trasera de su monitor empotrado en hasta 7mm. Una vez instalado, el soporte quedará al ras con el monitor, sin que eso impida el fácil acceso.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para oficinas en espacios de empresa o comerciales, donde la parte trasera del monitor no está de cara a los clientes
- Deje libre más espacio de escritorio en áreas de espacio limitado, como oficinas compartidas, cubículos y oficinas en casa

Características

- Ahorre espacio mediante el montaje de su docking station o hub de StarTech.com, en la parte trasera de su pantalla compatible con VESA
- Se instala en la parte trasera de una pantalla que tenga un patrón VESA de agujeros de 75x75mm o 100x100mm
- Fabricación resistente con acero de grosor de 3.3mm
- El kit de montaje para replicador de puertos y concentrador incluye los tornillos y placa de montaje
- Cumple con la norma TAA

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Opciones de Montaje	Mástil de soporte en el reverso del monitor, debajo de su escritorio o sujeto a un mástil de soporte de monitor
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm

Observaciones / Requisitos

Nota	Cuando instale el adaptador (empotrado): los tornillos y espaciadores suministrados le permitirán el montaje en un patrón VESA en la parte trasera del monitor empotrado, a un máximo de 7mm. Si el área empotrada
------	--

tiene un fondo superior a 7mm, necesitará utilizar tornillos más largos que los suministrados.

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	8.4 in [21.4 cm]
Ancho del Producto	4.7 in [12.0 cm]
Altura del Producto	0.1 in [0.3 cm]
Peso del Producto	1.2 lb [0.5 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.9 in [22.6 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.2 lb [0.6 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Soporte de montaje VESA
	4 - Tornillos de cabeza avellanada M3-0,5 x 5mm
	4 - Tornillos M4 x 12mm
	4 - Tornillos M4 x 20mm
	4 - espaciadores plásticos
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	5 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.