Concentrateur USB 3.0 (5Gbps) 10 ports avec Ports de Charge et de Synchronisation - 8 x USB-A, 2 x USB-A ports de Charge Rapide - Concentrateur USB Multiport Alimenté

Nº de produit: ST103008U2C

Ce hub USB 3.2 Gen 1 à 10 ports augmente les capacités de votre système en permettant la charge rapide des appareils mobiles et en facilitant l'accès à vos périphériques USB. Il est parfait en entreprise comme au bureau à domicile.

En tant que station de charge, le hub propose deux ports de charge et de synchronisation de 1,5 A faciles d'accès, pour recharger rapidement vos smartphones, tablettes et autres appareils mobiles. Connectez également tous vos périphériques indispensables aux ports de données restants. Le hub, prenant en charge la spécification de charge de pile USB 1.2, vous permet de recharger la plupart des appareils mobiles, dont les appareils Apple et Android™ comme le Samsung Galaxy™.

Conçu pour être évolutif, ce hub à 10 ports augmente votre productivité en gardant tous vos appareils USB à votre portée. Grâce à ses vitesses de transfert USB 3.2 Gen 1 jusqu'à 5 Gb/s, il prend en charge des appareils à large bande passante comme des boîtiers de disque dur externe, des clés USB, des webcams haute résolution, des caméras vidéo, etc.

Son format élégant et compact facilite le placement du hub USB 3.2 Gen 1 (ou USB 3.2 Gen 1) sur votre bureau ou votre espace de travail. Désormais, vos appareils USB seront bien plus accessibles. Et grâce à l'espace généreux entre les ports USB 3.2 Gen 1, vous n'aurez plus à lutter pour brancher et débrancher les appareils que vous utilisez le plus.

Le concentrateur USB 3.2 Gen 1 a une compatibilité multiplateforme et est pris en charge de façon native par presque tous les systèmes d'exploitation dont Windows® et Mac, pour une configuration facilitée sans aucune installation de pilote nécessaire.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

• Chargez facilement et rapidement vos appareils mobiles ou synchronisez-les avec votre ordinateur

• Utilisez-le comme station de charge ou hub de données dans les espaces de bureau partagés

• Mettez à niveau les capacités de votre ordinateur portable ou de bureau en lui ajoutant 10 ports USB 3.2 Gen 1

• Facilitez l'accès aux ports USB

Spécifications techniques

• Augmentez les capacités de votre système en transformant un port USB 3.2 Gen 1 en dix

• Chargez rapidement votre smartphone ou votre tablette en utilisant deux ports de synchronisation et de charge avec sortie 1,5 A

• Chargez toute une gamme d'appareils mobiles, y compris Apple et Samsung Galaxy, avec prise en charge des spécifications de charge de pile USB 1.2

• Inclut un adaptateur d'alimentation universel 48 W

• Compatibilité multiplateforme ne nécessitant aucun pilote

• Boîtier noir slim et élégant

• Bouton d'alimentation démarrer/arrêter intégré

• Débit SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 jusqu'à 5 Gb/s

• Indicateurs à LED du statut des ports

• Prend en charge l'installation plug-and-play, l'échange à chaud et le hot-plugging

• Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et 1.x

Matériel

	Politique de garantie	2 Years
	Port(s) appareil USB-C	Non
	Connexion hôte USB-C	Non
	Port(s) à charge rapide	Oui
	Nombre de ports	10
	Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Normes de l'industrie	Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2
		USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1
	ID du chipset	VIA/VLI - VL812
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	Type et débit	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	8 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
		2 - USB 3.2 Type-A (9 broches, charge rapide)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Ordinateur hôte avec port USB 3.0 libre
	Remarque	La connexion à un port hôte USB 2.0 peut limiter la performance
		Ports de synchronisation et de charge avec icône de charge rapide :
		Si votre ordinateur hôte est éteint, en mode veille ou débranché, le hub désactive le mode de synchronisation

		des données et active automatiquement le mode de charge rapide
		Si votre ordinateur hôte est allumé, un port de synchronisation et de charge assure la charge standard des appareils branchés, ainsi que la synchronisation simultanée des données
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	10 - Statut du port (bleu)
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	1.0 A
	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	4 A
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	N
	Consommation électrique	48
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 10 % ~ 90 % (sans condensation)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type	Desktop
	Type de boîtier	Plastique

	Longueur du produit	7.9 in [20.1 cm]
	Largeur du produit	2.4 in [6.0 cm]
	Hauteur du produit	0.9 in [2.4 cm]
	Poids du produit	5.1 oz [144.0 g]
Informations d'emballage		
	Longueur du Paquet	7.7 in [19.6 cm]
	Package Width	11.6 in [29.4 cm]
	Package Height	2.8 in [7.2 cm]
	Poids brut	1.4 lb [0.6 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Hub USB 3.0 à 10 ports, 2 ports de charge et de synchronisation 1 - Câble hôte USB 3.0 [80 cm] 1 - Adaptateur d’alimentation universel 4 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis