Kit Extensor con Transmisor Compacto - HDMI por Cat5 - Hasta 4K

ID del Producto: ST121HDBTDK

Este extensor HDMI 4K utiliza HDBaseT para transmitir su señal de audio/video HDMI a una ubicación remota, a una distancia de hasta 70m.

El transmisor incluido en el kit extensor HDMI HDBaseT es de tamaño pequeño e incluye un cable HDMI integrado que se conecta directamente a su fuente de video, lo cual evita marañas de cables. Recibe la alimentación desde el puerto USB de su dispositivo fuente, lo cual facilita la instalación en áreas donde el número de tomacorrientes es limitado. El hardware de montaje incluido para el receptor garantiza una instalación discreta y profesional.

Este extensor HDMI a través de CAT6 mantiene la calidad de sus imágenes Ultra HD 4K, incluso a 70 metros de distancia de su fuente de video. Dado que el extensor es retrocompatible con resoluciones 1080p e inferiores a 70 metros de distancia, puede utilizar sin problemas este extensor para que las imágenes de cualquier fuente de video resulten impecables. El extensor también es compatible con audio 7.1, lo cual garantiza que todos los canales de audio se capten.

El kit extiende la señal HDMI a través de un solo cable, lo cual reduce los puntos de fallos potenciales y resulta más económico, a diferencia de otros extensores HDMI que requieren dos cables. Ideal para la señalización digital, este extensor HDMI a través de CAT6 utiliza cables CAT5e, CAT6 o CAT7 estándar para extender la señal de video HDMI a través de la infraestructura de red Ethernet existente en su edificio.

El modelo ST121HDBTDK está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Transmita una señal HDBaseT a través del proyector de un aula de clases o en una sala de juntas

• Distribuya la señal de señalización digital en edificios grandes, como centros comerciales, estadios, colegios y hospitales

• Alimente su transmisor por medio del puerto USB de su fuente de video

Características

• Instalación sencilla y versátil con diseño compacto, transmisor con alimentación por USB que incluye un cable HDMI integrado

• Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones UHD de hasta 4K

• Fácil integración con la infraestructura CAT5/CAT6/CAT7 existente

• Hardware de montaje incluido

• Compatible con audio 7.1

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Cantidad de Puertos	1
	Cableado	UTP Cat 5e o superior
	Soporte de Audio	Sí
	Montaje en Rack	Sí
	Sistema En Cascada	No
Rendimiento		
	Distancia Máxima	70m [230ft]
	Resolución Digital Máxima	4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz

	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad Local	1 - HDMI (19 pines)
		1 - RJ-45
	Conectores de Unidad Remota	1 - HDMI (19 pines)
		1 - RJ-45
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - LED de estado (receptor)
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.6 A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	1.5 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	18
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Humedad	HR 0~80% sin condensación

Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	3.1 in [80 mm]
	Ancho del Producto	2.7 in [6.8 cm]
	Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
	Peso del Producto	8.9 oz [252 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	11.6 in [29.4 cm]
	Ancho de la Caja	7.8 in [19.7 cm]
	Altura de la Caja	2.9 in [7.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.0 lb [0.9 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Transmisor HDBaseT
		1 - receptor HDBaseT
		1 - cable de alimentación USB (transmisor) (1310mm)
		1 - Adaptador universal de alimentación (receptor) (NA,UE, RU, ANZ)
		1 - kit de soportes de montaje (receptor)
		1 - kit de tornillos de montaje
		1 - kit de patas de goma (receptor)
		1 - Guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.