

## Kit Extensor con Transmisor Compacto - HDMI por Cat5 - Hasta 4K

ID del Producto: ST121HDBTDK



Este extensor HDMI 4K utiliza HDBaseT para transmitir su señal de audio/video HDMI a una ubicación remota, a una distancia de hasta 70m.

El transmisor incluido en el kit extensor HDMI HDBaseT es de tamaño pequeño e incluye un cable HDMI integrado que se conecta directamente a su fuente de video, lo cual evita marañas de cables. Recibe la alimentación desde el puerto USB de su dispositivo fuente, lo cual facilita la instalación en áreas donde el número de tomacorrientes es limitado. El hardware de montaje incluido para el receptor garantiza una instalación discreta y profesional.

Este extensor HDMI a través de CAT6 mantiene la calidad de sus imágenes Ultra HD 4K, incluso a 70 metros de distancia de su fuente de video. Dado que el extensor es retrocompatible con resoluciones 1080p e inferiores a 70 metros de distancia, puede utilizar sin problemas este extensor para que las imágenes de cualquier fuente de video resulten impecables. El extensor también es compatible con audio 7.1, lo cual garantiza que todos los canales de audio se capten.

El kit extiende la señal HDMI a través de un solo cable, lo cual reduce los puntos de fallos potenciales y resulta más económico, a diferencia de otros extensores HDMI que requieren dos cables. Ideal para la señalización digital, este extensor HDMI a través de CAT6 utiliza cables CAT5e, CAT6 o CAT7 estándar para extender la señal de video HDMI a través de la infraestructura de red Ethernet existente en su edificio.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Transmita una señal HDBaseT a través del proyector de un aula de clases o en una sala de juntas
- Distribuya la señal de señalización digital en edificios grandes, como centros comerciales, estadios, colegios y hospitales
- Alimente su transmisor por medio del puerto USB de su fuente de vídeo

## Características

- Se instala de forma fácil y discreta, con un transmisor compacto con alimentación por USB e incluye un cable HDMI integrado
- Mantenga una asombrosa calidad de imágenes a hasta 39,6 metros de distancia, con compatibilidad Ultra HD 4K a través de cables CAT5e o CAT6 no propietarios
- Instalación profesional y ordenada, con soportes de montaje incluidos
- Hardware de montaje incluido
- Compatible con audio 7.1

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Cableado	UTP Cat 5e o superior
Soporte de Audio	Sí
Montaje en Rack	Sí
Sistema En Cascada	No

---

### Rendimiento

Distancia Máxima	70m [230ft]
Resolución Digital Máxima	4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz
Pantalla Plana Soportada	Sí

Especificaciones de Audio      Sonido envolvente 7.1

---

Conector(es)

Conectores de la Unidad Local	1 - HDMI (19 pines)
	1 - RJ-45
Conectores de Unidad Remota	1 - HDMI (19 pines)
	1 - RJ-45

---

Indicadores

Indicadores LED	1 - LED de estado (receptor)
-----------------	------------------------------

---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6 A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1.5 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	18

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80% sin condensación

---

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	3.1 in [80 mm]
Ancho del Producto	2.7 in [6.8 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Peso del Producto	8.9 oz [252 g]

---

#### Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	11.6 in [29.4 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.7 cm]
Altura de la Caja	2.9 in [7.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.0 lb [0.9 kg]

---

#### Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Transmisor HDBaseT
	1 - receptor HDBaseT
	1 - cable de alimentación USB (transmisor) (1310mm)
	1 - Adaptador universal de alimentación (receptor) (NA,UE, RU, ANZ)
	1 - kit de soportes de montaje (receptor)
	1 - kit de tornillos de montaje
	1 - kit de patas de goma (receptor)
	1 - Guía rápida de inicio

---

#### Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

