

Thunderbolt 3 naar 2x DisplayPort adapter - 4K 60 Hz - alleen Windows compatibel

Productcode: TB32DP2



Met deze hoogvermogen Thunderbolt™ 3 adapter kunt u twee 4K 60 Hz DisplayPort-schermen aan een computer toevoegen via één Thunderbolt 3 poort, of hij kan worden gebruikt voor de aansluiting van uw Thunderbolt 3 poort op een 5K 60 Hz scherm m.b.v. twee DP-kabels.

De Thunderbolt videoadapter is compatibel met computersystemen die Thunderbolt 3 ondersteunen, zoals de Dell™ Precision en Dell XPS modellen. Thunderbolt 3 is een protocol dat gebruik maakt van de USB-C™ connector

Met een ongeëvenaarde throughput van 40 Gbps maakt Thunderbolt 3 mogelijk wat eerder onmogelijk was: weergave op twee onafhankelijke schermen via één poort van uw laptop met dubbele 4K-resolutie bij 60 Hz. Met deze prestatie kunt u de meest veeleisende applicaties gebruiken die op twee onafhankelijke schermen voorstelbaar zijn. U kunt onafhankelijke content weergeven op elk scherm met een resolutie tot 4096 x 2160p bij 60 Hz, perfect voor het bewerken van 4K video of het uitvoeren van andere Ultra HD taken zoals het maken van CAD-tekeningen of beoordelen van medische beelden.

Voor nog meer veelzijdigheid kan de Thunderbolt 3 adapter worden gebruikt om twee DisplayPort kanalen op één 5K scherm aan te sluiten. Het gebruik van een Thunderbolt 3 adapter is de enige manier om een 5K scherm aan te sluiten op computers zonder meerdere DP of Thunderbolt 3 poorten, zoals uw Dell Precision 15 3000 serie werkstation.

Fungerend als een externe 2-poorts grafische adapter met audio-ondersteuning, is dit een compact en comfortabel alternatief voor een laptop dock, wanneer u geen volledige dockingsmogelijkheden nodig hebt.

Met twee UHD 4K schermen kunt u efficiënter werken op uw laptop, zodat u in dezelfde tijd meer werk kunt verrichten. Bovendien biedt elk scherm 4K-prestaties, waardoor u over vier keer zoveel schermruimte beschikt als met 1080p. Creatieve professionals kunnen hun productiviteit verhogen, en 4K video op het ene scherm bewerken, terwijl onbewerkt videomateriaal op het tweede 4K-scherm kan worden bekeken.

Met deze adapter blijft uw systeem op maximale snelheid draaien. In tegenstelling tot USB externe video-oplossingen kunt u met Thunderbolt 3 Ultra HD 4K resolutie bij 60 Hz gebruiken en wel op beide schermen, zonder systeembronnen uit te putten.

Omdat de adapter neerwaarts compatibel is met uw high-definition 1080p schermen, is deze adapter een geweldige accessoire voor thuis, op kantoor of andere desktop toepassingen.

De TB32DP2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit uw computer aan op twee 4K schermen
- Gebruik uw Thunderbolt 3 computer om verbinding te maken met een 5K scherm.
- Ontwerp grafisch intensieve content met hoge resolutie, zoals CAD-tekeningen en Photoshop grafische afbeeldingen
- Maak en bewerk 4K video terwijl u geheugenintensieve software gebruikt
- Multitask door andere content op een tweede 4K scherm te bekijken
- Maak verbinding met verschillende systemen met 4K of 1080p schermen voor hot desking in BYOD-kantoor toepassingen
- Gebruik een scherm voor referentiedata zoals websites, terwijl u 4K content op een ander scherm maakt
- Geef een spreadsheet of werkblad weer over meerdere schermen om side-scrolling te voorkomen
- Gebruik uw Thunderbolt 3 computer om verbinding te maken met een 5K scherm.
- Open panoramabeelden die in softwareprogramma's zijn geïntegreerd, terwijl u een handige handleiding op uw laptopscherm bekijkt
- Sluit uw Dell XPS of Dell Precision aan op twee externe DP monitors

Eigenschappen

- Sluit twee UHD 4K 60 Hz schermen aan op uw computer via één Thunderbolt 3 poort
- Voeg een 5K 60 Hz scherm toe aan uw computer door twee DP-kabels op één Thunderbolt 3 poort

aan te sluiten.

- Thunderbolt gecertificeerd
- Gebruik veeleisende applicaties op 4K-schermen bij 60 Hz zonder de systeembronnen uit te putten
- Neerwaarts compatibel met lagere resoluties zoals high-definition 1920x1200 en 1080p
- Geen externe voedingsadapter nodig

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
AV-uitgang	DisplayPort
Audio	Ja

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps
Maximale digitale resoluties	Dual monitor: 4K @ 60 Hz
Ondersteunde resoluties	4096x2160 3840x2160 2560x1600 1920x1200 1920x1080 1280x720 NB: De adapter kan 5120x2880 (5K) ondersteunen, wanneer beide DP-uitgangen worden aangesloten op één scherm dat 5K ondersteunt.
Type en snelheid	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Connector(en)

Connector A	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Connector B	DisplayPort (20-polig)

Software

Besturingssystemen	Microsoft Windows® 10, 8/8.1
--------------------	------------------------------

Fysieke eigenschappen



Kleur	Zilver
Type behuizing	Aluminium
Kabellengte	10.0 in [25.4 cm]
Lengte product	13.9 in [35.3 cm]
Breedte product	3.1 in [80.0 mm]
Hoogte product	1.0 in [26.0 mm]
Gewicht product	17.6 oz [500.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [40.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.2 oz [203.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Thunderbolt 3 naar Dual DP adapter
-------------	------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

