

Thunderbolt 3 till dubbel DisplayPort-adapter 4K 60Hz - Thunderbolt 3-certifierad - DisplayPort 1.2-video-konverterare för dubbla skärmar - Kompatibel med Mac och Windows - Dubbel 4K DisplayPort

Produkt ID: TB32DP2T



Med denna högpresterande Thunderbolt™ 3-adapter kan du lägga till två 4K 60Hz DisplayPort-skärmar till en Windows®- eller Mac-dator genom en enda Thunderbolt 3-port (USB-C™). Den kan även användas för att ansluta din Thunderbolt 3-port till en 5K 60Hz-skärm med två DP-kablar.

Thunderbolt-videoadaptern är kompatibel med datorsystem som stöder Thunderbolt 3, till exempel modeller av MacBook Pro, Dell™ Precision och Dell XPS. Thunderbolt 3 är ett protokoll som använder USB-C™-kontakt men din dator måste ha stöd för Thunderbolt 3 för att adaptern ska fungera på rätt sätt. Adaptern kommer inte fungera om den ansluts till en USB-C-port utan stöd för Thunderbolt 3.

Med överträffad genomströmning på 40 Gbps kan du med Thunderbolt 3 lyckas med den tidigare omöjliga bedriften att använda en enda port på din bärbara dator för att sända dubbel 4K-upplösning vid 60 Hz till två oberoende skärmar. Denna prestanda gör att du kan köra de allra mest resurskrävande programmen på två separata skärmar. Du kan sända oberoende innehåll till varje skärm med upplösningar på upp till 4096x2160p (60 Hz), vilket är perfekt för att redigera 4K-video eller för att utföra andra Ultra HD-uppgifter som till exempel skapa CAD-ritningar eller granska medicinska bilder.

För extra mångsidighet kan Thunderbolt 3-adaptern användas till att ansluta två DisplayPort-kanaler till en enda 5K-skärm. Att använda en Thunderbolt 3-adapter är det enda sättet att ansluta en 5K-skärm till datorer som inte har flera DP- eller Thunderbolt 3-portar, såsom din Dell Precision 15 3000 Series arbetsstation.

Adaptern fungerar som en extern grafikadapter med 2 portar och audiostöd och är ett kompakt och behändigt alternativ till en dockningsstation för bärbara datorer när du inte behöver alla funktioner från en dockningsstation.

Med två UHD 4K-skärmar kan du arbeta effektivare från din bärbara dator så att du kan få mer gjort under lika lång tid. Och eftersom varje skärm ger 4K-prestanda kan du ha fyra gånger större skärmyta jämfört med 1080p. Kreativa proffs kan vara produktivare med friheten att redigera 4K-video på en skärm och samtidigt granska rå videoupptagning på den andra 4K-skärmen.

Adaptorn hjälper till att hålla systemet på toppprestanda. Till skillnad från externa USB-videolösningar låter Thunderbolt 3 dig välja Ultra HD 4K-upplösning vid 60Hz på båda skärmarna utan att tömma systemets resurser.

Eftersom den är bakåtkompatibel med dina 1080p HD-skärmar är den ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra skrivbordsmiljöer.

TB32DP2T täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut din dator till två 4K-skärmar.
- Använd din Thunderbolt 3-dator för att ansluta till en 5K-skärm
- Skapa högupplöst, grafiskt krävande innehåll såsom CAD-ritningar och Photoshop-bilder.
- Skapa och redigera 4K-video samtidigt som du använder resurskrävande mjukvara.
- Multitaska genom att förhandsvisa rå utdata på en andra 4K-skärm.
- Anslut till olika system med 4K- eller 1080p-skärmar för hoteling (hot desking) vid BYOD-situationer.
- Använd en skärm för referensmaterial, som till exempel webbplatser, samtidigt som du skapar 4K-innehåll på din andra skärm
- Visa ett kalkylblad eller arbetsblad över flera skärmar för att slippa skrolla
- Få panoramavisningar som är inbyggda i program samtidigt som du visar hjälpsamt undervisningsinnehåll på skärmen på din bärbara dator

- Anslut din MacBook Pro, Dell XPS eller Dell Precision till två externa DP-skärmar

Funktioner

- **HÖG PRESTANDA:** Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) till Dual DisplayPort 1.2 okomprimerad 4K 60 Hz (4096x2160) adapter | Eller enkel 5K 60 Hz | 7.1 ljud | HDCP 2.2/1.4 | TB3-certifierad | Höga bildruteffrekvenser | 25 cm kabel
- **STÖD FÖR DUBBEL 4K 60 HZ:** Med en enda Thunderbolt 3 USB Type-C-port stöder denna bussdrivna dubbla monitoradapter upplösningar på upp till 4K 60Hz på båda skärmarna och är bakåtkompatibel med 1440p och 1080p
- **VÄRDKOMPATIBILITET:** Kompatibel med/TB3-enheter, inklusive Lenovo ThinkPad X1 Carbon/T-serien, Dell XPS/Latitude/Precision och HP EliteBook, MacBook Pro 16/13/Air (utökad dubbel skärm på Mac med Intel, M1 MAX och M1 PRO; endast enkel skärm med äldre Apple M1-chip)
- **BILDSKÄRMSKOMPATIBILITET:** Videokonverterare testad med 4K- (UHD) och 1080p-bildskärmar (FHD), inklusive märken som LG, Samsung, Sony, Dell, ASUS, ACER, BenQ. Perfekt för innehållsskapande, avbildning och laboratorier med skärmar med hög upplösning
- **STÖDAR AKTIV KONVERTERING:** Thunderbolt 3- till DP-skärmadaptern med aluminiumhölje är kompatibel med DisplayPort-kablar och -adapterar så att du kan ansluta en HDMI-, DVI- eller VGA-monitor, -projektor eller -HDTV

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
AV-utgång	DisplayPort
Audio	Ja
Chipset-ID	Intel JHL6540
	PD TI TPS65983

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps
Maximal digital upplösning	Dubbla skärmar: 4K @ 60 Hz



Stödda upplösningar	4096x2160
	3840x2160
	2560x1600
	1920x1200
	1920x1080
	1280x720

Note: The adapter can support 5120×2880 (5K) when both DP outputs are connected to a single monitor that supports 5K.

Kontakt(er)

Connector A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Connector B	2 - DisplayPort (20-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	<p>För att fungera måste adaptern vara ansluten till din dators Thunderbolt 3-port. Adaptern kommer inte fungera om den ansluts till en USB-C-port utan stöd för Thunderbolt 3.</p> <p>MacBook Air, MacBook Pro and Mac Mini systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 adapter with more than one video output. This limitation also applies to using multiple Thunderbolt or Type C display adapters on both Type C ports.</p>
------	---

Ström

Power Source	Bus driven
--------------	------------

Utseende

Färg	Silver
Kabellängd	11.8 in [300 mm]

Produktlängd	4.3 in [11.0 cm]
Produktbredd	2.4 in [6.0 cm]
Produkt höjd	0.6 in [1.5 cm]
Produktvikt	3.3 oz [93.0 g]

Förpackning

Package Length	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [4.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	7.8 oz [221.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Thunderbolt 3 till dubbel DP-adapter
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

