

HDMI över dubbel CAT5-förlängare - HDMI-bussdriven - 1080p

Produkt ID: ST121SHD30



Denna HDMI® över dubbel CAT5-förlängare överför din HDMI A/V-signal med IR till en plats upp till 30 m bort över dubbla CAT5/CAT6-kablar.

Till skillnad från de flesta 1080p HDMI-förlängare som kan kräva upp till två strömadaptrar, strömsätts denna HDMI över CA5-förlängaren via HDMI-bussen och kräver ingen extern ström. En strömfri installation gör lösningen för digital skyltning enkel. Monteringsutrustningen är inbyggd i både sändaren och mottagaren för att säkerställa en diskret och professionell installation.

Med den inbyggda IR-förlängningen erbjuder det här paketet med HDMI-sändare och -mottagare fjärrbaserad infraröd förlängning, vilket låter dig kontrollera din videokälla från fjärrdisplayen. Detta säkerställer att du alltid kan se vad du gör, även från längre avstånd.

Denna HDMI-förlängare bibehåller din 1080-bildkvalitet, vilket säkerställer att din fjärrbild är kristallklar. Förlängaren stöder även 7.1 audio för optimal ljudkvalitet. Stöd för HD-video och 7.1-kanalljud låter dig skapa enastående lösningar för digital skyltning som fångar dina kunders uppmärksamhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Distribuera HDMI i stora byggnader som kommersiella köpcentrum, stadion, skolor och sjukhus

- Förläng dina HDMI-ljud/videosignaler till platser där eluttag är begränsade till exempel industriplatser
- Integratörer och systemdesigners kan använda befintlig CAT5- eller CAT6-infrastruktur för att skapa digitala skyltlösningar

Funktioner

- Kontrollera videokällan enkelt från en fjärrplats med förlängning via IR-fjärrkontrollen
- Inbyggd monteringsutrustning
- Stöd för 7.1 audio
- Problemfri installation och ingen strömadapter krävs tack vare förlängarsatsen som drivs via HDMI-bussen
- Kristallklar bildkvalitet med stöd för upplösningar på upp till 1080p HD

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Kablage	Cat 5 UTP eller bättre
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Maximalt avstånd	30m [98.4ft]
Maximal digital upplösning	1080p / 1920x1080
Stöd för widescreen	Ja
Allmänna specifikationer	IR-dongelns frekvens - 35 till 56 kHz

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter	1 - HDMI (19-stifts)
	2 - RJ-45
Fjärrenhetskontakter	2 - RJ-45

1 - HDMI (19-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Förlängaren fungerar inte över Ethernet-utrustning, som t.ex. switchar eller routrar
	Denna förlängare kräver två CAT5-kablar för hela kabellängden.
	ST121SHD30 drar ström från HDMI-källenheten, vilket innebär att ett begränsat antal enheter kanske inte kan driva enheten, till exempel Mac Mini eller Samsung Chromebooks.

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Indata
	1 - Utgång

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 115°F)
Luftfuktighet	0% - 80 %

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium
Produktlängd	3.2 in [8.2 cm]
Produktbredd	1.8 in [4.5 cm]
Produkthöjd	0.9 in [2.2 cm]
Produktvikt	8.5 oz [241.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.2 in [20.8 cm]

Package Width	5.8 in [14.8 cm]
Paketets höjd	2.2 in [5.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	14.5 oz [412.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - HDMI över CAT5e/6 UTP-sändare
	1 - HDMI över CAT5e/6 UTP-mottagare
	4 - Möbeltassar
	1 - IR-förlängarpaket
	1 - Monteringsfästen
	1 - Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.