

Extensor HDMI por Cable CAT6 con Concentrador USB de 4 Puertos - 50m - 1080p

ID del Producto: ST121USBHD



Este kit extensor HDMI® le permite la transmisión de su fuente de video HD 1080p a su pantalla remota HDMI a una distancia de hasta 50 metros, mediante cableado blindado CAT6. El extensor incluye un conmutador USB 2.0 de 4 puertos que también le permite conectar cuatro dispositivos periféricos USB remotos en la ubicación de la pantalla.

Si utiliza este extensor HDMI, puede mantener la calidad de la señal de video de alta definición y su correspondiente calidad de audio digital 7.1, incluso a una distancia de 50 metros del dispositivo fuente. El extensor es compatible con resoluciones de hasta 1920x1200 o 1080p - ideal para asombrar a su audiencia en el caso de aplicaciones de señalización digital remota, como en hospitales o centros comerciales.

El concentrador integrado USB 2.0 de 4 puertos le permite la conexión, el acceso o el control remoto de hasta cuatro dispositivos USB situados en el lugar donde se encuentra la pantalla remota: solución ideal para unidades de memoria USB (Flash), impresoras, escáneres, unidades de disco duro externo y dispositivos de E/S. La extensión USB remota también permite el control a distancia de su dispositivo fuente, lo cual resulta ideal para agregar interfaces de pantalla táctil en una pantalla situada en quioscos de puntos de venta (POS) o mercados.

Para una configuración sencilla, el extensor HDMI ofrece un método fácil de instalación plug-and-play, que no requiere software ni controladores adicionales. Además, el extensor pasa la información EDID incluida en la señal HDMI y automáticamente ajusta la ecualización de video, para evitar que el usuario tenga que configurarlo manualmente. Hardware de montaje también incluido, el cual permite una instalación profesional y ordenada.

El modelo ST121USBHD está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Sitúe su pantalla en una ubicación en la que sea fácil verla y, al mismo tiempo, instale el equipo del sistema en otro lugar, en un entorno limpio y seguro.
- Optimice la ubicación de estaciones de demostración en ferias, exposiciones y auditorios
- Opere de forma remota uno o más servidores ubicados en un mismo edificio o campus
- Controle su ordenador en un área en la que no está permitido el ruido de un ventilador o de una unidad de disco duro, como en un estudio de televisión

Características

- Calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible con extensión de vídeo no comprimido HD de 1080p o 1920x1200
- Fácil integración de periféricos remotos, con concentrador USB integrado de 4 puertos
- Instalación profesional y ordenada, mediante el hardware de montaje incluido
- Extienda el alcance de su señal de vídeo HDMI y de cuatro dispositivos periféricos USB en hasta 50 metros
- Soporte para cables Ethernet CAT5e y CAT6
- Receptor y transmisor HDMI incluido

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
Cantidad de Puertos	1
Cableado	UTP Cat 5 o superior
Soporte de Audio	Sí
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	HDMI - 3,4Gbps
Distancia Máxima	50m [164ft]
Resolución Digital Máxima	1080p @ 60Hz, 48-bit
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	HDMI - 2 Channel Audio

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
	2 - USB Mini B (5 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)
	4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - USB Mini B (5 pines)

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	1 A
Tipo de Enchufe	N
Consumo de Energía	5

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Humedad HR 0~80% sin condensación

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	3.2 in [8.2 cm]
Ancho del Producto	3.2 in [8.2 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.1 cm]
Peso del Producto	1.0 lb [0.5 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.0 in [17.8 cm]
Ancho de la Caja	12.2 in [31.1 cm]
Altura de la Caja	2.9 in [7.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.3 lb [1.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Transmisor HDMI a través de CAT6
	1 - Receptor HDMI a través de CAT6
	2 - Cables Ethernet
	2 - Cables USB a Mini-USB
	1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
	1 - Kit de Montaje
	1 - guía rápida de instalación

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.