

Adaptador Thunderbolt 3 a HDMI Doble - 4K 30Hz

ID del Producto: TB32HD2



Este adaptador Thunderbolt™ 3 le permite agregar dos pantallas HDMI® 4K 30Hz a una computadora, a través de un solo puerto Thunderbolt 3 (USB-C™).

Dado que funciona como un adaptador gráfico externo con 2 puertos y soporte para audio, constituye una práctica y compacta alternativa en lugar de un replicador de puertos para laptop, en casos en que no se requiera toda la capacidad de un replicador de puertos. Además, el adaptador de video permite que los puertos Thunderbolt 3 queden libres, a fin de poder conectar otros periféricos.

El adaptador ofrece imágenes gráficas nítidas de alta resolución, lo cual facilita el trabajo en modo multitarea con aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos. Puede extender la pantalla de su laptop a dos monitores 4K adicionales y transmitir contenido independiente a cada uno, con resoluciones de hasta 4096 x 2160p: solución perfecta para la edición de vídeos 4K u otras aplicaciones con imágenes de alta resolución, como la creación de dibujos CAD o la revisión de imágenes de uso médico.

Con dos pantallas, es posible trabajar más eficientemente con su ordenador portátil y hacer más trabajo en un mismo periodo de tiempo. Además, como cada pantalla ofrece un rendimiento 4K, se obtiene cuatro veces el espacio en pantalla, en comparación con la resolución 1080p. Los profesionales creativos pueden ser más productivos, ya que cuentan con la libertad de editar videos 4K en una pantalla, mientras que pueden efectuar tareas de previsualización o reproducción de videos sin editar en la segunda pantalla 4K.

Este adaptador le ayuda a mantener el sistema de su equipo al máximo nivel de rendimiento. A diferencia de las soluciones externas de video USB, Thunderbolt 3 le permite funcionar con la resolución 4K Ultra HD a 30Hz en ambas pantallas, sin agotar los recursos del sistema.

Su retrocompatibilidad con pantallas 1080p de alta definición hacen de este adaptador un magnífico accesorio para uso doméstico, en una oficina o cualquier otra aplicación en un espacio de trabajo.

El adaptador TB32HD2 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico

gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para profesionales creativos que trabajan con imágenes y videos de alta resolución que requieren un uso intensivo de recursos, como dibujos CAD e imágenes de uso médico
- Edite sus videos 4K en una pantalla, mientras que realiza tareas de previsualización o reproducción de videos sin editar en la segunda pantalla 4K
- Cree y edite vídeo 4K mientras utiliza software que requiere un uso intensivo de recursos
- Trabaje en modo multitarea y realice una visualización previa del contenido de salida sin editar en una segunda pantalla 4K
- Edite fotos o videos de alta definición entre las dos pantallas, con cualquier orientación o resolución
- Utilice una pantalla para consultar datos de referencia, como sitios web, mientras que en su otra pantalla puede crear el contenido 4K
- Acceda a la vista panorámica de las aplicaciones de software en su pantalla adicional, mientras consulta, por ejemplo, el contenido de un tutorial de ayuda en el monitor de su laptop
- Acceda a vistas panorámicas integradas en las aplicaciones de software, mientras que visualiza el contenido útil de un tutorial en el monitor de su ordenador portátil
- Conecte su Dell XPS o Dell Precision a dos monitores DisplayPort externos

Características

- Trabaje más eficientemente con su laptop en modo multitarea, gracias a las dos pantallas 4K
- Ejecute aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos en pantallas 4K a 30Hz sin agotar los recursos del sistema
- Certificación Thunderbolt

- Retrocompatible con resoluciones más bajas, como alta definición de 1920 x 1200 y 1080p
- No requiere adaptador de alimentación externo

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	Alpine Ridge
	Parade 181HDMA1
	PD TI TPS65982

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	20 Gbps
Resolución Digital Máxima	4K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas	3840x2160
	2560x1600
	1920x1200
	1920x1080
	1280x720
Tipo y Velocidad	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Conector(es)

Conector A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Conector B	2 - HDMI (19 pines)

Software

Compatibilidad OS Microsoft Windows® 11, 11 ARM, 10, 8/8.1

Características Físicas

Color	Plata
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Cable	10.0 in [25.4 cm]
Longitud del Producto	13.9 in [35.3 cm]
Ancho del Producto	2.4 in [6 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Peso del Producto	3.6 oz [102 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.3 in [21 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [40 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.8 oz [220 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador Thunderbolt 3 a HDMI dual
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.