

Thunderbolt 3 till dubbel HDMI-adapter - 4k 30 Hz - endast kompatibel med Windows

Produkt ID: TB32HD2



Med denna högpresterande Thunderbolt™ 3-adapter kan du lägga till två 4K HDMI-skärmar till en dator genom en enda Thunderbolt 3-port (USB-C™). Thunderbolt-videoadaptern är kompatibel med datorsystem som stöder Thunderbolt 3, som till exempel modeller av Dell™ Precision och Dell XPS.

Thunderbolt 3 låter dig använda en enda port på din bärbara dator för att sända dubbel 4K-upplösning till två oberoende skärmar. Denna prestanda gör att du kan köra de allra mest resurskrävande programmen på två separata skärmar. Du kan sända oberoende innehåll till varje skärm med upplösningar på upp till 4096x2160p @ 30 Hz, vilket är perfekt för att redigera 4K-video eller för att utföra andra Ultra HD-uppgifter som till exempel skapa CAD-ritningar eller granska medicinska bilder.

Adaptern fungerar som en extern grafikadapter med 2 portar och audiostöd och är ett kompakt och behändigt alternativ till en dockningsstation för bärbara datorer när du inte behöver alla funktioner från en dockningsstation.

Med två UHD 4K-skärmar kan du arbeta effektivare från din bärbara dator, såsom din Dell Precision, så att du kan få mer gjort under lika lång tid. Och eftersom varje skärm ger 4K-prestanda kan du ha fyra gånger större skärmyta jämfört med 1080p. Kreativa proffs kan vara produktivare med friheten att redigera 4K-video på en skärm och samtidigt granska rå videouppspelning på den andra 4K-skärmen.

Adaptern hjälper till att hålla systemet på topprestanda. Till skillnad från externa USB-videolösningar låter Thunderbolt 3 dig välja Ultra HD 4K-upplösning vid 30Hz på båda skärmarna utan att tömma systemets resurser.

Eftersom den är bakåtkompatibel med dina 1080p HD-skärmar är den ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra skrivbordsmiljöer.

TB32HD2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

<small>Din dators Thunderbolt 3-portar kanske inte fungerar korrekt förrän du har uppdaterat en

eller flera av följande på din dator: </small>

- <small>BIOS</small>
- <small>Inbyggd Thunderbolt-programvara</small>
- <small>Drivrutiner för Thunderbolt 3-kontroller</small>
- <small>Thunderbolt 3-mjukvara</small>

<small><small>Vilka uppdateringar som behövs beror på din dator.</small></small>

<small>För en uppdaterad lista över påverkade datorer och instruktioner, se <http://thunderbolttechnology.net/updates>. Om din tillverkare inte är listad på Thunderbolt-webbplatsen, kontakta din tillverkare.</small>

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut din dator till två 4K-skärmar.
- Skapa högupplöst, grafiskt krävande innehåll såsom CAD-ritningar och Photoshop-bilder.
- Skapa och redigera 4K-video samtidigt som du använder resurskrävande mjukvara.
- Multitaska genom att förhandsvisa rå utdata på en andra 4K-skärm.
- Anslut till olika system med 4K- eller 1080p-skärmar för hoteling (hot desking) vid BYOD-situationer.
- Använd en skärm för referensmaterial, som till exempel webbplatser, samtidigt som du skapar 4K-innehåll på din andra skärm
- Visa ett kalkylblad eller arbetsblad över flera skärmar för att slippa skrolla
- Få panoramavisningar som är inbyggda i program samtidigt som du visar hjälpsamt undervisningsinnehåll på skärmen på din bärbara dator
- Anslut din Dell XPS eller Dell Precision till två externa DP-skärmar

Funktioner

- Anslut två UHD 4K-skärmar till din dator genom en enda Thunderbolt 3-port.
- Kör resurskrävande program på 4K-skärmar vid 30 Hz utan att tömma systemets resurser

- Thunderbolt-certifierad
- Ingen extern strömadapter behövs
- Bakåtkompatibel med lägre upplösningar som HD-upplösningarna 1920x1200 och 1080p

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
AV-utgång	HDMI
Audio	Ja
Chipset-ID	Alpine Ridge Parade 181HDMA1 PD TI TPS65982

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	20 Gbps
Maximal digital upplösning	4K @ 30 Hz
Stödda upplösningar	3840x2160 2560x1600 1920x1200 1920x1080 1280x720
Typ och hastighet	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Kontakt(er)

Connector A	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
-------------	--



	Connector B	HDMI (19-stifts)
<hr/>		
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Microsoft Windows® 10, 8/8.1
<hr/>		
Utseende	Färg	Silver
	Kabinetttyp	Aluminium
	Kabellängd	10.0 in [25.4 cm]
	Produktlängd	13.9 in [35.3 cm]
	Produktbredd	2.4 in [60 mm]
	Produkt höjd	0.6 in [16 mm]
	Produktvikt	3.6 oz [102 g]
<hr/>		
Förpackning	Package Length	8.3 in [21 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	Package Height	1.6 in [40 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	7.8 oz [220 g]
<hr/>		
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	Thunderbolt 3 till dubbel HDMI-adapter
<hr/>		

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

