

## Draadloze HDMI zender en ontvanger set - 200 m - 1080p

Productcode: ST121WHDLR



Met deze draadloze HDMI zender- en ontvangerset voor grote afstanden kunt u het audio-/videosignaal van een HDMI bron naar een verder gelegen scherm (tot 200 m) zenden.

Deze HDMI over Wireless extender is een handig en comfortabel alternatief voor traditionele videokabels, waardoor u de installatiekosten van een dure kabelinfrastructuur bespaart. Deze gebundelde set omvat zowel de zender als ontvanger, zodat u niet meerdere apparaten voor één taak hoeft aan te schaffen.

De draadloze extenderset maakt gebruik van wifi om een high-definition 1080p HDMI-sigitaal te verzenden, alsmede een IR-sigitaal voor de afstandsbediening van uw bronapparaat.

Met deze draadloze video extender kunt u uw apparaat verlengen of spiegelen voor het delen van documenten of multimedia content in de ruimte, waardoor de extender de perfecte oplossing is voor het delen van ideeën met uw collega's. Het is ook geen geweldige optie voor digital signage, omdat u uw scherm overal waar u dat wilt kunt installeren, in tegenstelling tot vaste oplossingen waardoor u compromissen moet sluiten voor de opstelplaats.

De HDMI videozender en -ontvanger kunnen zeer eenvoudig worden geïnstalleerd en gebruikt. Eenvoudige en probleemloze installatie met plug & play De extender is een pure hardware oplossing waarvoor geen software of stuurprogramma's noodzakelijk zijn en ook geen gecompliceerde software-installatie of -configuratie.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit





## Toepassingen

- Zend HDMI draadloos naar uw HDTV
- Verleng video over wifi zodat u geen gaten in wanden hoeft te boren
- Optimaliseer de plaatsing van uw demostations op handelsbeurzen
- Projecteer high-definition digital signage draadloos

## Eigenschappen

- Verleng draadloos HDMI tot een afstand van 200 m
- Elimineer kabelwarboel en installatiekosten zonder de beeldkwaliteit te moeten opofferen
- Comfortabele alles-in-1 oplossing inclusief draadloze zender en ontvanger
- Ervaar en geniet van Full HD met ondersteuning van resoluties tot 1920x1080 (1080p)
- Probleemloze installatie zonder software of stuurprogramma's

---

### Hardware

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Garantiebeleid         | 2 Years   |
| Poorten                | 1         |
| Bekabeling             | Draadloos |
| Audio                  | Ja        |
| Rack-monteerbaar       | Ja        |
| Op elkaar aansluitbaar | Nee       |

---

### Prestaties

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Max. afstand                 | 200m [656ft]               |
| Maximale digitale resoluties | 1920 x 1080 @ 60Hz (1080p) |

|                       |                               |                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                       | Ondersteunde resoluties       | Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p                                      |
|                       |                               | Standard: VGA (640X480), SVGA (800X600), XGA (1024X768), SXGA (1280X1024) |
|                       | Frequentie                    | 5GHz                                                                      |
| <hr/>                 |                               |                                                                           |
| Connector(en)         |                               |                                                                           |
|                       | Connectoren lokale eenheid    | 1 - HDMI (19-polig)                                                       |
|                       |                               | 1 - IrDA (infrarood, SIR/FIR)                                             |
|                       | Aansluitingen externe eenheid | 1 - HDMI (19-polig)                                                       |
|                       |                               | 1 - IrDA (infrarood, SIR/FIR)                                             |
| <hr/>                 |                               |                                                                           |
| Indicatoren           |                               |                                                                           |
|                       | LED-indicatoren               | 2 - Video link                                                            |
|                       |                               | 2 - Netwerk link                                                          |
| <hr/>                 |                               |                                                                           |
| Voeding               |                               |                                                                           |
|                       | Voedingsbron                  | Inclusief wisselstroomadapter                                             |
|                       | Uitgangsspanning              | 5 DC                                                                      |
|                       | Uitgangsstroom                | 2A                                                                        |
|                       | Stekkertype                   | H                                                                         |
| <hr/>                 |                               |                                                                           |
| Gebruiksomgeving      |                               |                                                                           |
|                       | Bedrijfstemperatuur           | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)                                               |
|                       | Opslagtemperatuur             | -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)                                             |
|                       | Vochtigheid                   | 25%-60%                                                                   |
| <hr/>                 |                               |                                                                           |
| Fysieke eigenschappen |                               |                                                                           |
|                       | Kleur                         | Zwart                                                                     |
|                       | Type behuizing                | Kunststof                                                                 |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Lengte product  | 4.3 in [11.0 cm] |
| Breedte product | 2.5 in [6.4 cm]  |
| Hoogte product  | 1.0 in [2.5 cm]  |
| Gewicht product | 8.3 oz [236.0 g] |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                 |
| Lengte Verpakking        | 10.6 in [26.8 cm] |
| Package Width            | 8.1 in [20.6 cm]  |
| Package Height           | 3.8 in [9.7 cm]   |
| Verzendgewicht (verpakt) | 2.4 lb [1.1 kg]   |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Meegeleverd | 1 - HDMI over Wireless zender                   |
|             | 1 - HDMI over Wireless ontvanger                |
|             | 1 - 1 m IR Blaster                              |
|             | 1 - 1 m IR ontvanger                            |
|             | 1 - 1,5 m HDMI kabel                            |
|             | 2 - universele voedingsadapters (N-A / EU / GB) |
|             | 2 - Bevestigingsmateriaal                       |
|             | 1 - verkorte handleiding                        |

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.