

HDMI draadloze video-extenderset met mobiele zender voor Ultrabooks en Laptops – 15 m

Productcode: ST121WHDST



Met de ST121WHDST HDMI draadloze extenderset kunt u een HDMI audio-/videosignaal draadloos verlengen tot 15 m met behulp van WHDI-technologie - een complete end-to-end-oplossing die bestaat uit zowel de HDMI draadloze zender als ontvanger.

De HDMI-extender ondersteunt digitale audio en videoresoluties tot 1080p en biedt draadloze video-uitbreiding zonder HDMI-kwaliteitsverlies.

De draadloze extender is voorzien van een kleine sleutel-achtige zender met USB-voeding en biedt maximale mobiliteit en kan gemakkelijk worden gebruikt voor het omschakelen van het ene Ultrabook™ of laptop naar het andere, zodat de bron tijdens het gebruik kan worden verplaatst.

De ST121WHDST wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit een laptop direct aan op een scherm of projector in een vergaderruimte zonder videokabels te hoeven installeren en schakel gemakkelijk van de ene laptop-videobron naar de andere
- Verleng uw scherm veilig in een industriële omgeving zonder kabels
- Kies een optimale locatie voor uw demonstratie op beurzen en in conferentiezalen

Eigenschappen

- Kleine sleutelvormige mobiele zender met USB-voeding
- 15 m draadloze video-uitbreiding
- Inclusief zender en ontvanger
- Geen software of drivers nodig
- Ondersteunt een videoresolutie tot 1080p

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Bekabeling	Draadloos
Audio	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Max. afstand	15 m / 50 ft
Maximale digitale resoluties	1920x1080
Ondersteunde resoluties	Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p , Standard: VGA(640X480), SVGA(800X600), XGA(1024X768), SXGA(1280X1024)
Frequentie	5.1-5.9GHz

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid	HDMI (19-polig)
	USB Mini-B (5-polig)
Aansluitingen externe eenheid	HDMI (19-polig)

Speciale



opmerkingen /
vereisten

Notitie	De maximumafstand tussen de zender en ontvanger is 15 meter. Als het draadloze signaal door wanden of anderszins wordt geblokkeerd, zal de signaalkwaliteit en maximumafstand waarschijnlijk minder zijn.
	The Micro USB port on the transmitter unit provides power
	The USB port on the receiver unit is for firmware updates only

Indicatoren

LED-indicatoren	Statusindicator draadloze netwerk
	Indicator videostatus

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	115 ~ 230
Ingangsstroom	0.3 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	5

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof



Lengte product	5.8 in [14.8 cm]
Breedte product	3.8 in [97 mm]
Hoogte product	0.7 in [18 mm]
Gewicht product	15.5 oz [440 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	6.1 in [15.5 cm]
Package Height	2.2 in [55 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	24.4 oz [690 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	<p>Draadloze HDMI-zender</p> <p>Draadloze HDMI-ontvanger</p> <p>Afstandsbediening</p> <p>USB-kabel (vermogen voor zender)</p> <p>universele voedingsadapter (VS / EU / VK / AU)</p> <p>Standaard (voor ontvanger)</p> <p>rechtshoekige HDMI-adapter (voor zender)</p> <p>Handleiding</p>
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

