

Câble Thunderbolt 3 Passif de 50 cm, 40 Gbps, 100W PD, Vidéo 4K/5K, Câble Thunderbolt, Compatible avec USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Type-C

Nº de produit: TBLT34MM50CW



Ce câble Thunderbolt™ 3 vous permet de vous connecter à n'importe quel port Thunderbolt 3 (USB-C™) pour transmettre des vidéos et des données à vos appareils Thunderbolt, USB et DisplayPort. De plus, le câble vous permet également de charger vos appareils et vous pouvez brancher jusqu'à 6 appareils Thunderbolt 3 dans une installation en série.

Ce câble prend en charge une vitesse de transfert de 40 Gb/s lorsqu'il est connecté à un appareil Thunderbolt 3, vous permettant ainsi de transférer des fichiers photo et vidéo quatre fois plus rapidement qu'avec un câble USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s). Par exemple, vous pouvez transférer un film 4K en quelques secondes. Lorsqu'il est connecté à un appareil USB 3.1, le câble prend en charge une vitesse de transfert de 10 Gb/s.

Le câble Thunderbolt 3 USB-C est parfaitement compatible avec l'ensemble de vos appareils USB 3.1 Gen 2 et peut être utilisé pour charger et synchroniser vos appareils mobiles. Vous pouvez également connecter et alimenter des ordinateurs portables USB-C, comme votre MacBook Pro ou votre Chromebook™, et des périphériques USB-C, comme votre disque dur portable et votre station d'accueil.

Ce câble prend en charge les vidéos Full 4K 60 Hz ou 5K 60 Hz. Le câble prend également en charge DisplayPort 1.2 et il est compatible avec les écrans DisplayPort existants. Il est parfait pour connecter votre station d'accueil ou votre ordinateur portable à un écran et bénéficier d'une résolution, d'un contraste et d'une profondeur des couleurs remarquables pour des détails exceptionnels.

Ce câble Thunderbolt 3 fournit jusqu'à 100 W d'alimentation pour charger votre ordinateur portable ou alimenter un écran, et 15 W pour les appareils alimentés par bus comme les boîtiers de disque dur.

Ce câble vous offre un moyen simple de lier plusieurs ordinateurs portables équipés de la technologie Thunderbolt 3 pour une gestion de réseau de 10 GbE en peer-to-peer. Il est parfait pour configurer de petits groupes de travail et pour partager les périphériques (de stockage, imprimantes, etc.). Vous



pouvez également connecter deux ordinateurs portables Thunderbolt 3 entre eux, pour assurer la migration des données.

## Certifications, rapports et compatibilité









## **Applications**

- Connectez-vous à n'importe quel écran ou appareil de données Thunderbolt
- Connectez votre ordinateur portable Thunderbolt 3 à une station d'accueil et alimentez votre ordinateur portable en même temps, avec le même câble
- Établissez un réseau pair à pair pour plusieurs ordinateurs portables Thunderbolt 3
- Connectez, chargez et synchronisez vos appareils USB 3.1 (par exemple, appareils mobiles, disques durs portables et stations d'accueil) avec un ordinateur compatible USB 3.1

## Spécifications techniques

- HAUTES PERFORMANCES : Le câble passif TB3 de 50 cm offre un débit constant de 40 Gbps et une charge de 100 W; Connectez un ordinateur portable Thunderbolt 4/3/USB-C, ou un iPad Pro (5e génération et ultérieur) à une station d'accueil ou à un moniteur UHD
- CERTIFIÉ THUNDERBOLT : Certifié Intel Thunderbolt pour une compatibilité garantie avec les hôtes et les périphériques Thunderbolt; Prend en charge jusqu'à 5K 60Hz ou deux 4K 60Hz
- CONSTRUCTION DE QUALITÉ : Fil coaxial avec blindage en alliage tressé pour une meilleure protection contre les interférences électromagnétiques; Connecteurs avec serre-câble robustes pour une meilleure durabilité
- APPLICATIONS : Faciliter une connexion TB3/USB-C supportant l'intégralité des 40Gbps; Idéal pour des performances fiables dans les applications à large bande passante telles que les châssis/disque de stockage PCIe et les périphériques de mise en réseau

<ul> <li>CARACTÉRISTIQUES: Longueur: 50cm; Thunderbolt 3 (40 Gbps); 5K 60Hz; 100W PD 3.0</li> </ul>
Diamètre extérieur du câble : 4.7mm; Couleur : Blanc

Matériel

Politique de garantie 2 Years





Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du

câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Connecteur B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Alimentation

Power Delivery 100W

Caractéristiques physiques

Couleur Blanc

Longueur de câble 1.6 ft [0.5 m]

Longueur du produit 19.7 in [50.0 cm]

Largeur du produit 0.5 in [1.2 cm]

Hauteur du produit 0.3 in [0.7 cm]

Poids du produit 0.8 oz [24.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 7.4 in [18.8 cm]

Package Width 3.4 in [8.7 cm]

Package Height 0.9 in [2.4 cm]

Poids brut 1.1 oz [32.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble thunderbolt 3



\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis