

Cavo Thunderbolt 3 da 50 cm, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K, Certificato Thunderbolt, Compatibile con Thunderbolt 4/USB 3.2/DP Alt Mode/USB4

ID prodotto: TBLT34MM50CW



Questo cavo Thunderbolt™ 3 consente il collegamento a qualsiasi porta Thunderbolt 3 (USB-C™) per trasmettere dati e video ai dispositivi Thunderbolt, USB e DisplayPort. Inoltre, il cavo fornisce l'alimentazione necessaria per ricaricare i dispositivi ed è possibile collegare fino a sei dispositivi Thunderbolt 3 in una connessione concatenata.

Questo cavo supporta velocità di trasferimento dati pari a 40 Gbps quando è collegato a un dispositivo Thunderbolt 3, pertanto consente di trasferire file di foto e video a una velocità quattro volte maggiore rispetto a quella di un cavo USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps). Ad esempio, è possibile trasferire un film 4K in pochi secondi. Quando è connesso a un dispositivo USB 3.1, il cavo supporta velocità di trasferimento dei dati di 10 Gbps.

Il cavo Thunderbolt 3 USB-C è pienamente compatibile con tutti i dispositivi USB 3.1 Gen 2 disponibili e si può utilizzare per ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili. È inoltre possibile connettere e alimentare laptop dotati di porte USB-C, come i MacBook Pro e i Chromebook $^{\text{TM}}$, oltre alle periferiche USB-C, come un'unità disco portatile o una docking station.

Il cavo supporta in modo completo i video 4K a 60 Hz o 5K a 60 Hz. Il cavo supporta inoltre la tecnologia DisplayPort 1.2 ed è compatibile con i display DisplayPort esistenti. È la soluzione ideale per collegare una docking station o un computer laptop a un monitor con una risoluzione, un contrasto e una profondità di colore e dettaglio straordinari.

Questo cavo Thunderbolt 3 fornisce alimentazione fino a 100 W per la ricarica di un laptop o l'alimentazione di un display e di 15 W per i dispositivi alimentati tramite bus come i box esterni hard disk.

Il cavo offre la possibilità di collegare in modo semplice più computer laptop con tecnologia Thunderbolt 3 per le reti peer-to-peer 10 GbE. È perfetto per la configurazione di piccoli gruppi di lavoro e la condivisione di periferiche come stampanti e unità di archiviazione. È anche possibile



collegare due computer laptop Thunderbolt 3 per la migrazione dei PC.

Certificazioni, report e compatibilità









Applicazioni

- Consente il collegamento a qualsiasi display o dispositivo dati Thunderbolt
- Consente di collegare un laptop ThunderBolt 3 a una docking station e di alimentare contemporaneamente il laptop, con lo stesso cavo
- Consente di allestire collegamenti di rete peer-to-peer per più laptop ThunderBolt 3
- Consente di collegare, ricaricare e sincronizzare i dispositivi USB 3.1 (ad esempio, dispositivi mobili, dischi rigidi portatili e docking station) a un computer dotato di USB 3.1

Caratteristiche

- ALTE PRESTAZIONI: il cavo passivo Thunderbolt 3 da 50 cm offre una ricarica costante a 40 Gbps e 100 W Ccollega un computer portatile Thunderbolt 4 / 3 / USB-C, o un iPad Pro (5ª Gen e successivi) a una docking station o a un monitor UHD
- CERTIFICATO THUNDERBOLT: certificazione Intel Thunderbolt per garantire la compatibilità con host e dispositivi Thunderbolt Supporta fino a 5K 60Hz o doppio 4K 60Hz
- COSTRUZIONE DI QUALITÀ: filo coassiale con schermatura in lega intrecciata per una maggiore protezione EMI Robusto fermacavo antistrappo per una maggiore durata
- APPLICAZIONI: Facilita una connessione Thunderbolt 3 o USB-C con supporto di 40 Gbps, video e alimentazione Ideale in applicazioni ad alta larghezza di banda, come chassis/unità di archiviazione PCIe esterne e dispositivi di rete Thunderbolt
- SPECIFICHE TECNICHE: 50 cm Thunderbolt 3 (40 Gbps) 5K 60Hz -100W PD 3.0 Diametro esterno del cavo: 4,7 mm Colore: Bianco

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Placcatura connettori Nichel



	Tine avaine and	DVC Delivered Chleride
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni		
	Tipo e velocità	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Connettore/i		
	Connettore A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	Connettore B	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Alimentazione		
	Power Delivery	100W
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Bianco
	Lunghezza del cavo	1.6 ft [0.5 m]
	Lunghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
	Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Altezza prodotto	0.3 in [0.7 cm]
	Peso prodotto	0.8 oz [24.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	7.4 in [18.8 cm]
	Package Width	3.4 in [8.7 cm]
	Package Height	0.9 in [2.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [32.0 g]
Contenuto della confezione		

confezione

Incluso nella confezione

1 - cavo Thunderbolt 3





* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.