

## Câble Thunderbolt 3 de 0,8 m - 40 Gbps

Product ID: TBLT34MM80CM



Ce câble Thunderbolt 3 vers Thunderbolt 3 vous permet d'envoyer des vidéos et des données à vos périphériques Thunderbolt 3, USB 3.2 et DisplayPort, et de les alimenter. Avec une longueur de 0,8 mètres, le câble Thunderbolt offre plus de flexibilité et de distance lorsqu'il est connecté à vos périphériques.

Parfaitement compatible avec l'ensemble de vos appareils USB 3.2 Gen 2, ce câble peut être utilisé pour charger et synchroniser vos appareils mobiles. Connectez et alimentez des ordinateurs portables USB-C, comme votre MacBook ou votre Chromebook, et des périphériques USB-C, comme votre station d'accueil.

Ce câble USB-C Thunderbolt 3 prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 40 Gb/s lorsqu'il est connecté à un appareil Thunderbolt 3 pour des performances ultra-rapides. Lorsqu'il est connecté à un périphérique USB 3.2, ce câble prend en charge des vitesses de 20 Gb/s.

Ce câble prend en charge la double vidéo 4K 60 Hz ou 5K 60 Hz pour une résolution, un contraste et une profondeur des couleurs remarquables.

Le câble Thunderbolt 3 Type-C fournit une alimentation jusqu'à 100 W pour charger un ordinateur portable Thunderbolt 3, ce qui signifie que vous pouvez garder vos périphériques sous tension sans utiliser d'alimentation supplémentaire.

Reliez plusieurs ordinateurs portables Thunderbolt 3 USB-C compatibles pour une gestion de réseau de 10GbE de pair à pair avec ce câble. Il est également parfait pour partager des périphériques d'impression et de stockage.

Le modèle TBLT34MM80CM bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Connectez vos appareils Thunderbolt 3
- Alimentez et rechargez des appareils Thunderbolt 3
- Rechargez des appareils mobiles USB 3.2
- Gestion de réseau peer-to-peer pour divers ordinateurs portables Thunderbolt 3

## Features

- Câble Thunderbolt certifié offrant des performances et une compatibilité Thunderbolt 3 complètes
- Profitez de vitesses de transfert incroyables allant jusqu'à 40 Gb/s lorsque vous vous connectez à des appareils Thunderbolt 3
- Profitez d'une résolution exceptionnelle en connectant un écran 5K ou deux écrans 4K UHD
- Prend en charge le branchement à câble unique tout en alimentant et en chargeant votre ordinateur portable en même temps
- Configurez facilement la gestion de réseau en peer-to-peer avec plusieurs ordinateurs portables Thunderbolt 3

Matériel	Warranty	2 Years
	Placage du connecteur	Nickel
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Type de blindage du câble	Aluminum-Mylar Foil with Braid
Performance	Type et débit	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Connecteur(s)	Connecteur A	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	Connecteur B	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Caractéristiques physiques	Couleur	Black
	Longueur de câble	31.5 in [8 cm]
	Longueur du produit	31.5 in [8.0 cm]
	Largeur du produit	0.5 in [12.300 mm]
	Hauteur du produit	0.3 in [6.450 mm]
	Poids du produit	1.2 oz [35.000 g]
Informations d'emballage	Package Length	5.0 in [1.3 cm]
	Package Width	8.6 in [2.2 cm]
	Package Height	0.4 in [10.000 mm]
	Poids brut	1.6 oz [44.000 g]

---

Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	Câble Thunderbolt 3 de 80 cm
----------------------	-----------------------	------------------------------

---

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

