

8-poort VGA Video Verlenger via Cat5 (UTPE-serie)

Productcode: ST128UTPE



Met de ST128UTPE 8-poort VGA Video Extender via Cat5 kunt u tot 9 monitoren (1 lokaal en 8 op afstand) aansluiten op een enkele VGA-bron. Het videosignaal wordt doorgegeven naar de op afstand gelegen monitoren via standaard Cat5 en Cat6 UTP-kabel met RJ45-connectoren en ondersteunt afstanden tot 300 m. Bij elke monitor dient er een STUTPRXL-ontvanger (zie toebehoren) te worden gebruikt. De ontvanger zet het signaal van de UTP-kabel weer om naar VGA-video voor de monitor. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com Narrowcasting

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in het onderwijs en de financiële en zakelijke sector
- Plaats de weergaveapparatuur op een passende locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en veilige omgeving wordt geplaatst
- Gebruik narrowcasting om de aandacht te trekken van uw publiek en lever actuele informatie zoals u wilt dat het wordt gezien en gehoord

Eigenschappen

- Hetzelfde beeld wordt tegelijkertijd weergegeven op 8 monitoren
- Ondersteunt een maximale resolutie van 1280 x 1024 bij een refresh rate van 60 Hz

- Monitor-ontvangers zijn los verkrijgbaar (zie STUTPRXL)
- Monitoren kunnen tot op 300 m afstand worden geplaatst
- Tot maximaal drie stuks op elkaar aan te sluiten

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	8
Bekabeling	Cat5 UTP of beter
Audio	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Ja

Prestaties

Max. afstand	300 m / 950 ft
Maximale analoge resoluties	1280 x 1024

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid	RJ-45
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Eén STUTPRXL ontvanger unit per scherm dat u aansluit
----------------------------	--

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	0.6A



Vermogensopname 7.2

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	3.3 in [83.5 mm]
Breedte product	7.9 in [20 cm]
Hoogte product	1.2 in [29.5 mm]
Gewicht product	8.7 oz [247 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	11.7 in [29.8 cm]
Package Width	2.6 in [65 mm]
Package Height	7.5 in [19 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.3 lb [1.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	UTP-videosplitter basiseenheid
	VGA Kabel - 1,8m
	Voedingsadapter
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

