

## Kit extenseur HDMI sur IP avec compression vidéo avancée

N° de produit: ST12MHDLNHK



Le kit d'extension HDMI® sur IP vous permet de diffuser une vidéo HDMI sur un écran distant en utilisant votre réseau local. Vous pouvez également utiliser d'autres récepteurs (ST12MHDLNHR, vendus séparément) pour diffuser la vidéo HDMI à de multiples emplacements.

Contrairement à certaines solutions vidéo sur IP qui consomment votre bande passante, ce kit HDMI sur IP utilise la compression avancée pour diffuser une vidéo HDMI de haute qualité sur votre réseau, avec un minimum de bande passante. L'extension de votre signal HDMI via la compression vidéo permet d'économiser vos ressources réseau et d'éviter la configuration d'un réseau vidéo séparé.

Le kit HDMI sur IP s'adapte à vos besoins spécifiques. Dans une configuration point-à-multipoint, vous pouvez acheminer votre signal HDMI vers le nombre d'écrans nécessaire, à l'aide de récepteurs additionnels. Pour une plus grande évolutivité, vous pouvez combiner jusqu'à 99 kits différents pour créer une configuration multipoint-à-multipoint, dans laquelle vous pouvez acheminer différents signaux HDMI source vers différents écrans. Le matériel de montage et les extendeurs IR sont inclus pour chaque émetteur et récepteur afin de garantir une installation professionnelle et ordonnée et le bon fonctionnement à distance.

Le kit HDMI sur IP garantit la qualité vidéo HD et prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1080p, facilitant la diffusion d'un affichage numérique dynamique sur l'ensemble de votre site pour attirer vos clients.

### Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Affichez des vidéos 1080p dans les établissements d'enseignement, les bureaux, les restaurants et les commerces de détail
- Présentez vos médias sociaux sur plusieurs écrans dans une vaste zone de visionnement
- Affichez le même signal audio/vidéo HDMI sur plusieurs écrans pour les applications d'affichage numérique à grand déploiement

## Spécifications techniques

- Diffusez efficacement vos vidéos à travers votre site via votre réseau local
- Créez facilement votre affichage numérique idéal grâce à un système de distribution vidéo polyvalent et évolutif
- Affichez des vidéos de qualité HD avec une résolution de 1080p
- Une Version Plus Récente est Disponible : ST12MHDLAN2K offre une plus grande portée (100m) et la prise en charge des murs d'images

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Câblage	UTP Cat5e ou supérieur
Prise en charge audio	Oui
Montage sur bâti	Oui
Mode cascade	Oui

---

### Performance

Distance max.	15m [50ft]
Résolutions numériques max.	1920 x 1080 (1080p) 60 Hz
Résolutions prises en charge	1920 x 1080 60Hz
Prise en charge grand	Oui

écran

Spécifications audio 2 canaux

---

Connecteur(s)

Connecteurs de l'unité locale	1 - HDMI (19 broches)
	1 - RJ-45
	1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	1 - Infrared
Connecteurs de télécommande	1 - HDMI (19 broches)
	1 - RJ-45
	1 - Prise miniature 2,5 mm (3 positions)
	1 - Infrared

---

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Votre routeur doit prendre en charge la technologie IGMP snooping. Reportez-vous à la documentation de votre routeur ou commutateur réseau pour vous assurer que la technologie IGMP snooping est prise en charge et activée
	Chaque kit nécessite 6 à 12 Mbit/s de bande passante du réseau local, en fonctionnement

---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - DEL d'état (émetteur)
	1 - DEL d'état (récepteur)

---

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.3 A
Tension de sortie	5 DC

Courant de sortie	1 A
Type de prise	USB Mini-B (5 broches)

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humidité	0% - 80 %

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	12.2 in [30.9 cm]
Largeur du produit	7.0 in [17.9 cm]
Hauteur du produit	1.1 in [2.8 cm]
Poids du produit	7.1 lb [3.2 kg]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	12.1 in [30.8 cm]
Package Width	7.1 in [18.0 cm]
Package Height	2.8 in [7.2 cm]
Poids brut	3.3 lb [1.5 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Transmetteur HDMI sur IP
	1 - Récepteur HDMI sur IP
	2 - Adaptateurs d'alimentation universels (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)

- 2 - Supports de fixation
- 2 - Câbles Cat5
- 1 - tournevis en plastique
- 1 - Télécommande infrarouge
- 2 - Câble USB-A vers Mini USB-B
- 1 - Câble adaptateur série DB9 à 2,5 mm
- 1 - Émetteur infrarouge
- 1 - Récepteur infrarouge
- 8 - Pieds en caoutchouc
- 1 - Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis