

IP対応HDMIエクステンダー送受信機セット ビデオ圧縮機能 1080p

製品ID: ST12MHDLNHHK



HDMI® over

IPエクステンダキット、ローカルエリアネットワークを使用してHDMIをリモートディスプレイに伝送します。別売の受信機 (ST12MHDLNHR) を追加して複数のロケーションに伝送することも可能です。

このHDMI over

IPキットは、大量の帯域を使用するIPビデオ延長ソリューションとは異なり、高度な圧縮技術を使用して少ない帯域要件で高品質HDMビデオをネットワーク伝送します。ビデオ圧縮を使用するHDMI信号延長は、ネットワークリソースを浪費せず、ビデオ専用のネットワークを別途用意する手間を省きます。

このHDMI over IPキットは、特定のニーズに応じてシステム規模をカスタマイズできます。一点対複数点のセットアップでは、受信機を追加し、何台でも必要な数のディスプレイにHDMI信号を伝送できます。さらに規模を拡大するには、最大で99件のキットをつなげて複数点对複数点のセットアップが可能です。この場合は、複数のHDMIソース信号を別々のディスプレイに伝送可能です。受信機と送信機にはそれぞれ取り付け金具とIRエクステンダが付属しています。プロ仕様のすっきりした設置ができ、リモート操作が簡単にできます。

このHDMI over

IPキットはHDビデオ品質をサポートしており、1080pの解像度でダイナミックなデジタルサイネージを実現します。施設内全体に人目を引く印象的なビジュアルを展開します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 学校、オフィス、飲食店、店舗などで1080p映像を表示
- ・ 広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示
- ・ 大規模なデジタルサイネージで、同じHDMIオーディオ・ビデオ信号を複数のディスプレイに表示

製品の特長

- ・ローカルエリアネットワークを使用して施設内に効率的にビデオを分配
- ・柔軟でスケーラブルなビデオ分配システムで理想的なデジタルサイネージを構成
- ・1080pサポートで鮮やかなHD品質のビデオを提供
- ・後継機あり: ST12MHDLAN2Kは、より長い距離(100m)とビデオウォールに対応

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
ポート数	1
配線	Cat5e UTP以上
オーディオ	あり
ラック取り付け可能	あり
デジチェーン型	あり

性能

最大距離	15m
最大デジタル解像度	1920 x 1080 (1080p) 60Hz
対応解像度	1920 x 1080 60Hz
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	2チャンネル

コネクタ

ローカルユニットコネクタ	1 - HDMI [19ピン]
	1 - RJ-45
	1 - 3.5mmステレオミニ(3極)
	1 - 赤外線
リモートユニットコネクタ	1 - HDMI [19ピン]
	1 - RJ-45
	1 - 2.5mmステレオミニミニ(3極)
	1 - 赤外線

特記 / 必要条件

注意	本製品を使用するには、接続するルーターがIGMPスヌーピングをサポートし
----	--------------------------------------

ている必要があります。ネットワークスイッチ、またはルーターのマニュアルを参照し、IGMPスヌーピングがサポートされ、有効になっていることを確認してください。

各キットは、動作中に6-12MbpsのLAN帯域を必要とします。

インジケータ	LEDインジケータ	1 - ステータスLED (送信機)
		1 - ステータスLED (受信機)
電源	電源	付属ACアダプタ
	入力電圧	100 - 240 VAC
	入力電流	0.3 A
	出力電圧	5 VDC
	出力電流	1 A
	プラグタイプ	Mini USB Type-B [5ピン]
環境条件	動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
	保存温度	-10° C to 60° C (14° F to 140° F)
	湿度	0% ~ 80%
物理的特徴	色	ブラック
	エンクロージャタイプ	アルミ
	製品縦	30.9 cm [12.2 in]
	製品横	17.9 cm [7.0 in]
	製品高さ	2.8 cm [1.1 in]
	製品重量	3.2 kg [7.1 lb]
パッケージ情報	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	30.8 cm [12.1 in]
	パッケージ横	18.0 cm [7.1 in]
	パッケージ高さ	7.2 cm [2.8 in]
	工場出荷時 (パッケージ) 重量	1.5 kg [3.3 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

- 1 - HDMI over IP 送信機
- 1 - HDMI over IP 受信機
- 2 - ユニバーサルACアダプタ
日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド
- 2 - 取り付け金具
- 2 - カテゴリ5ケーブル
- 1 - プラスチック製ドライバー
- 1 - IRリモコン
- 2 - USB-A - Mini USB-B ケーブル
- 1 - DB9 - 2.5mm シリアルアダプタケーブル
- 1 - IR ブラスター
- 1 - IR レシーバ
- 8 - ゴム足
- 1 - 取扱説明書

Warranty Information

Warranty

整備品2年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。