

デュアルHDMIエクステンダー Cat6ケーブル使用 1080p

製品ID: ST222HDBT



カテゴリ6使用

HDMI®エクステンダー。1本のカテゴリ6ケーブルを使用し、2件のHDMIソースを最大90m離れた場所にある別々のディスプレイに延長します。シンプルですっきりしたセットアップができるよう設計されたエクステンダーは、双方向IR制御にも対応しており、さらに柔軟性が高くなっています。

カテゴリ6ケーブル1本で2件のHDMIソースを接続し、機器や配線の量を減らします。単線での構成は設置コストを軽減し、既存の配線を活用して2件のHDMI信号の延長が可能です。また、同じディスプレイに別々の信号を送り、一方の信号に不具合が発生してもすぐに別の信号に切り替えるようにできます。ダウンタイムが許容されない重要なデジタルサイネージに最適です。

双方向IR制御機能により、どの方向からでも機器の制御が可能です。一端にBlu-ray™プレーヤーとノートパソコン、もう一端にTVディスプレイ2台を置くような構成で便利です。目立たないドングルがついたIRキットが製品に含まれており、送信機と受信機の両方に接続することができます。延長セットアップのどちら側からでも、機器の制御が可能です。

シンプルな単線セットアップは、複数のケーブルを配線する手間を省くと同時に、故障が発生し得るポイントを減らします。付属の取り付け金具はプロ仕様のマウントオプションを提供し、オフィスや講堂などパブリックスペースでの設置に便利です。

本製品はTAAに準拠しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・展示会会場で来場者の目に見えないよう複数のリモートソース機器をセットアップ
- ・講堂、セミナー会場その他、音響機器を目立たないように配置するプレゼンテーションの場に最適

製品の特長

- ・ 1本のカテゴリ6ケーブルで2つのHDMIソースをそれぞれ別々のHDMI 1080pディスプレイに延長
- ・ 双方向IR信号に対応。延長セットアップのどちら側からでもリモート制御が可能
- ・ 2つの1080pソース信号を最大90mまで延長
- ・ 取り付け金具付属

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
AV入力	HDMI Toslink 3.5mmステレオミニ
ポート数	2
AV出力	HDMI Toslink 3.5mmステレオミニ
配線	Cat5e UTP以上
オーディオ	あり
チップセットID	VS2310TX , VS2310RX
デイジーチェーン型	なし

性能

最大ケーブル長	90 m [295.2 ft]
最大距離	90 m
最大デジタル解像度	1920x1080 (1080p) @ 60 Hz
対応解像度	1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	7.1サラウンドサウンド

コネクタ

コネクタA	2 – HDMI [19ピン] 1 – Toslink (SPDIF、光学式) 1 – 3.5mmステレオミニ
-------	---

コネクタB		1 – 3.5mmステレオミニ
		1 – DB9ピン(シリアル)
		1 – 赤外線
		1 – 赤外線
		1 – RJ-45
		2 – HDMI [19ピン]
		1 – Toslink (SPDIF、光学式)
		1 – 3.5mmステレオミニ
		1 – 3.5mmステレオミニ
		1 – DB9ピン(シリアル)
		1 – 赤外線
		1 – 赤外線
		1 – RJ-45
インジケータ		
	LEDインジケータ	1 – リンク／ステータス
電源		
	入力電圧	100 – 240 VAC
	出力電圧	12 VDC
	出力電流	1.5 A
	プラグタイプ	M
環境条件		
	動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
	保存温度	-10° C to 60° C (14° F to 140° F)
	湿度	0% – 80% RH (結露なし)
物理的特徴		
	色	ブラック
	製品縦	15.8 cm [6.2 in]
	製品横	13.0 cm [5.1 in]
	製品高さ	4.3 cm [1.7 in]

製品重量		2.4 kg [5.4 lb]
パッケージ情報		
パッケージ数量		1
パッケージ縦		47.6 cm [18.7 in]
パッケージ横		22.7 cm [8.9 in]
パッケージ高さ		7.4 cm [2.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量		2.5 kg [5.4 lb]
箱に含まれているもの		
パッケージ内容		1 – HDMI送信機 1 – HDMIレシーバー 2 – ユニバーサルACアダプタ 日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド 2 – 取り付け金具セット 1 – IR ブラスター 1 – IR レシーバ 1 – カテゴリ5ケーブル 8 – ゴム足 1 – 取扱説明書
Warranty Information		
Warranty		整備品2年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。