

2 Port USB 3.0 Hub - Schwarz

Produkt-ID: ST2300CUSB3



Der 2-Port-SuperSpeed-USB 3.0-Hub ST2300CUSB3 ist eine kompakte Lösung zum Erweitern der USB-Fähigkeiten Ihres Computers durch Verwandeln eines einzigen USB 3.0-Ports in 2 USB 3.0-Ports und ist somit das perfekte Zubehör für Laptops/Netbooks mit einer begrenzten Anzahl von USB-Ports. Der USB-Hub unterstützt USB 3.0-Datenbandbreite (5 GBit/s - bis zu 10x schneller als USB 2.0) und ist abwärts kompatibel mit USB 2.0- und 1.1/1.0-Geräte. So wird eine problemlose Leistung von allen USB-Peripheriegeräte unabhängig von deren Alter möglich. Der USB 3.0-Hub verfügt über ein kompaktes Design mit integriertem Kabel. So ist er leicht zu transportieren, und es sind keine zusätzlichen Kabel oder Zubehörteile für die Einrichtung erforderlich. Damit ist er hervorragend für Reisende geeignet. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Benutzer von Laptops mit nur einem USB 3.0-Port, die mehrere USB 3.0-Geräte anschließen möchten
- Machen Sie schwer zugängliche USB-Ports leichter zugänglich, indem Sie den Hub an beliebiger Stelle innerhalb der Reichweite des Kabels positionieren.
- Trennen Sie eng platzierte USB-Ports für größere Stecker oder zur Vermeidung von zu enger Platzierung von Steckern

Merkmale

- Zwei USB-Ports des Typs A, die gleichzeitig leicht zugänglich sind
- SuperSpeed USB 3.0-konform mit Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0- und USB 1.0/1.1-Spezifikationen und -Geräten
- Unterstützt USB 3.0/2.0/1.x-Geräte gleichzeitig bei voller Bandbreite
- Kompaktes und mobiles Design mit integriertem Kabel
- Plug und Play- und Hot-Swap-kompatibel

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
USB-C-Geräteanschlüsse	Nein
USB-C-Hostanschluss	Nein
Schnellladeanschlüsse	Nein
Ports	2
Schnittstelle	USB 3.0
Bustyp	USB 3.0
Chipset-ID	VIA/VLI - VL810

Leistung

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
--------------	--------------------

Steckverbindungen

Externe Ports	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer USB-Port
--------------------------------	----------------------



Anzeiger

LED-Anzeiger	Stromversorgung (Gelb)
	USB-Link (Blau)

Strom

Mit Stromadapter	USB-betrieben
------------------	---------------

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-40°C to 55°C (-40°F to 131°F)
Feuchtigkeit	20% bis 93% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Formfaktor	Kompakt
Gehäusotyp	Kunststoff
Produktlänge	2.3 in [59 mm]
Produktbreite	1.9 in [49 mm]
Produkthöhe	0.5 in [13 mm]
Produktgewicht	1.3 oz [36 g]

Verpackungsin-
formationen

Paketmenge	1
Package Length	6.7 in [17 cm]
Package Width	5.4 in [13.6 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.0 oz [142 g]

Verpackungsin-
halt



Im Paket enthalten USB 3.0 Hub

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

