

2m Thunderbolt 3 kabel met 100 W Power Delivery - 40Gbps

Productcode: TBLT3MM2MA



Met deze Thunderbolt 3 kabel kunt u video en data naar uw Thunderbolt en USB-C apparaten overdragen vanaf een Thunderbolt 3 laptop.

Zend een 4K film in seconden en maak volledige back-up in minuten met deze Thunderbolt 3 USB-C kabel, die dataoverdrachtsnelheden van 40 Gbps ondersteunt, bij aansluiting op een Thunderbolt 3 apparaat. U kunt foto- en videobestanden overdragen met vier keer de snelheid van een USB 3.1 (10 Gbps) kabel.

De kabel ondersteunt tot 5K 60 Hz video voor een verbazingwekkende resolutie, contrast en kleurdiepte met een Thunderbolt-scherm. Of gebruik de kabel met een Thunderbolt 3 dock voor weergave op dual 4K schermen.

De Thunderbolt 3 Type-C kabel levert tot 100 W vermogen voor het opladen van een Thunderbolt 3 laptop. Hij zorgt ervoor dat uw Thunderbolt 3 apparaten opgeladen blijven zonder dat u een extra voeding nodig heeft.

De kabel biedt u een eenvoudige manier om meerdere, voor Thunderbolt 3 met USB-C uitgevoerde laptops te overbruggen voor peer-to-peer 10 GbE netwerken. Het is perfect voor het configureren van kleine werkgroepen en het delen van randapparaten zoals printers en opslag. U kunt ook twee Thunderbolt 3 laptops op elkaar aansluiten, voor eenvoudige pc-migraties.

De TBLT3MM2MA is Thunderbolt gecertificeerd en wordt gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw Thunderbolt 3 apparaten aan
- Voed en laad uw Thunderbolt 3 apparaten op
- Laad USB 2.0 mobiele apparaten op
- Zet peer-to-peer netwerken op voor meerdere Thunderbolt 3 laptops

Eigenschappen

- Ervaar ongelooflijke dataoverdrachtsnelheden tot 40 Gbps bij aansluiting op Thunderbolt 3 apparaten
- Maak verbinding met een full 5K of twee 4K Thunderbolt of Ultra HD schermen
- Voed en laad uw Thunderbolt 3 apparaten op met 100 W Power Delivery
- Zorg voor uitstekende verbindingen met een Thunderbolt gecertificeerde Thunderbolt 3 kabel
- Maak eenvoudig een netwerk met Thunderbolt 3 laptops en deel printers en opslag

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	---

Connector(en)

Connector A	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Connector B	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Speciale opmerkingen / vereisten



Notitie Deze kabel ondersteunt geen native DisplayPort 1.2. Met deze Thunderbolt 3 kabel kunt u uw laptop niet direct op een DisplayPort-scherm aansluiten.

Bij het gebruik van deze kabel met een USB-C-apparaat, ondersteunt de kabel USB 2.0 datatransfersnelheden tot 480 Mbit/s. De kabel is niet compatibel met USB 3.0 (5 Gbps) of USB 3.1 (10 Gbps) USB Type-C-apparaten zoals externe schijven, docking stations, enz.

Voeding

Power Delivery	100W
----------------	------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	3.0 oz [86.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.7 in [19.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.3 oz [94.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	thunderbolt 3 usb-c kabel
-------------	---------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

