

Hub portatile mini USB 2.0 a 4 porte - concentratore per Ultrabook USB 2.0 con cavo integrato - Argento

ID prodotto: ST4200MINI



Il mini hub 4 porte USB ST4200MINI permette di moltiplicare una singola connessione USB su quattro porte USB; inoltre, grazie al design con fattore di forma ridotto, richiede il minimo spazio di installazione. Un accessorio ideale per laptop, per massimizzare il numero di connessioni a dispositivi USB disponibili, il mini hub USB a quattro porte non richiede un alto livello di energia, per cui garantisce il massimo rendimento energetico della batteria del notebook. Il mini hub a quattro porte supporta velocità di trasferimento dei dati secondo lo standard USB 2.0 (480 Mbps); inoltre, essendo compatibile all'indietro con le versioni USB precedenti, le periferiche USB meno recenti funzioneranno perfettamente.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Rende più semplice l'utilizzo di porte USB difficilmente accessibili o troppo ravvicinate in quanto è possibile posizionare l'hub in una posizione diversa
- Permette di espandere le funzionalità USB di un sistema grazie alle porte USB aggiuntive

Caratteristiche

- TAA Compliant
- Interfaccia host conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con supporto per velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
- Design ultracompatto portatile e dalle dimensioni "pocket"
- Alimentato direttamente dalla porta USB
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	4
Interfaccia	USB 2.0
Standard del settore	USB 2.0

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps
--	----------

Connettore/i

Porte esterne	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Computer dotato di USB
	Velocità USB 2.0 possibili esclusivamente con un computer USB 2.0

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Corrente di uscita 0.5A

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0 to 40

Temperatura di conservazione 0 to 85

Caratteristiche fisiche

Colore Argento

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 3.5 in [90 mm]

Larghezza prodotto 0.8 in [2 cm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.3 cm]

Peso prodotto 1.8 oz [50 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 6.8 in [17.3 cm]

Package Width 5.6 in [14.3 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Peso spedizione (confezione) 3.7 oz [105 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - Hub USB a 4 porte

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

