

## Câble Thunderbolt 3 de 2 m - 20 Gb/s - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - Blanc

Product ID: TBLT3MM2MW



Ce câble Thunderbolt™ 3 vous permet de vous connecter à n'importe quel port Thunderbolt 3 (USB-C™) pour transmettre des vidéos et des données à vos appareils Thunderbolt, USB et DisplayPort. De plus, le câble vous permet également de charger vos appareils et vous pouvez brancher jusqu'à 6 appareils Thunderbolt 3 dans une installation en série.

Ce câble prend en charge une vitesse de transfert de 20 Gb/s lorsqu'il est connecté à un appareil Thunderbolt 3, vous permettant ainsi de transférer des fichiers photo et vidéo deux fois plus rapidement qu'avec un câble USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s). Par exemple, vous pouvez transférer un film 4K en moins d'une minute. Lorsqu'il est connecté à un appareil USB 3.1, le câble prend en charge une vitesse de transfert de 10 Gb/s.

Le câble Thunderbolt 3 USB-C est parfaitement compatible avec l'ensemble de vos appareils USB 3.1 (5 Gb/s) et peut être utilisé pour charger et synchroniser vos appareils mobiles. Vous pouvez également connecter et alimenter des ordinateurs portables USB-C, comme votre MacBook ou votre Chromebook™, et des périphériques USB-C, comme votre disque dur portable et votre station d'accueil.


Ce câble prend en charge les vidéos Full 4K à 60 Hz et la norme DisplayPort 1.2. Il est également compatible avec les écrans DisplayPort existants. Il est parfait pour connecter votre station d'accueil ou votre ordinateur portable à un écran et bénéficier d'une résolution, d'un contraste et d'une profondeur des couleurs remarquables pour des détails exceptionnels.

Ce câble Thunderbolt 3 fournit jusqu'à 100 W d'alimentation pour charger votre ordinateur portable ou alimenter un écran et 15 W pour les appareils alimentés par bus comme les boîtiers de disque dur.

Ce câble vous offre un moyen simple de lier plusieurs ordinateurs portables équipés de la technologie Thunderbolt 3 pour une gestion de réseau de 10 GbE en peer-to-peer. Il est parfait pour configurer de petits groupes de travail et pour partager les périphériques (de stockage, imprimantes, etc.). Vous pouvez également connecter deux ordinateurs portables Thunderbolt 3 entre eux, pour assurer la migration des données.

Le modèle TBLT3MM2MW bénéficie d'une garantie de 2 ans. <a href="http://learn.thunderbolttechnology.com/" target="new"></a>

Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Connectez-vous à n'importe quel écran ou appareil de données Thunderbolt
- Connectez votre ordinateur portable Thunderbolt 3 à une station d'accueil et alimentez votre ordinateur portable en même temps, avec le même câble
- Établissez un réseau pair à pair pour plusieurs ordinateurs portables Thunderbolt 3
- Connectez, chargez et synchronisez vos appareils USB 3.1 (par exemple, appareils mobiles, disques durs portables et stations d'accueil) avec un ordinateur compatible USB 3.1

## Features

- Compatible avec les appareils Thunderbolt, USB et DisplayPort
- Prend en charge un débit de données de 20 Gb/s
- Certifié Thunderbolt
- Vidéo 4K 60 Hz complète
- Connexion à câble unique avec alimentation simultanée de votre ordinateur portable
- Installez en série jusqu'à six appareils Thunderbolt 3

Matériel	Warranty	2 Years
	Placage du connecteur	Nickel
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Type de blindage du câble	Aluminum-Mylar Foil with Braid
Performance	Type et débit	Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
Connecteur(s)	Connecteur A	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps)
	Connecteur B	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps)
Alimentation	Power Delivery	100W
	Courant de sortie	5 A
Caractéristiques physiques	Couleur	White
	Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
	Longueur du produit	6.6 ft [2 m]
	Poids du produit	3.0 oz [85 g]

---

Informations d'emballage	Package Length	8.9 in [2.2 cm]
	Package Width	4.9 in [1.2 cm]
	Package Height	0.6 in [15 mm]
	Poids brut	3.2 oz [90 g]

---

Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	Câble thunderbolt 3
----------------------	-----------------------	---------------------

---

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

