

Thunderbolt 3 USB-C kabel - 20Gbps - Thunderbolt, USB en DisplayPort compatibel - 2m - wit

Productcode: TBLT3MM2MW



Met deze Thunderbolt™ 3-kabel kunt u elke Thunderbolt 3-poort (USB-C™) aansluiten voor de overdracht van video en data naar uw Thunderbolt, USB- en DisplayPort-apparaten. Bovendien kunt u met de kabel uw apparaten van stroom voorzien, en kunt u tot zes Thunderbolt 3-apparaten aansluiten als onderdeel van een daisy-chainverbinding.

Deze kabel ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 20 Gbps, bij aansluiting op een Thunderbolt 3 apparaat, zodat u foto- en videobestanden kunt overdragen met twee keer de snelheid van een USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) kabel. Zo kunt u een 4K film in minder dan één minuut overdragen. Aangesloten op een USB 3.1-apparaat ondersteunt de kabel datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps.

De Thunderbolt 3 USB-C kabel is volledig compatibel met al uw USB 3.1 (5 Gbps) apparaten en kan worden gebruikt voor het opladen en synchroniseren van uw mobiele apparaten. U kunt ook laptops met USB-C, zoals uw MacBook of Chromebook™ en randapparaten met USB-C, zoals uw draagbare harde schijf en docking station, aansluiten en voeden.

De kabel ondersteunt volledige 4K 60 Hz video en DisplayPort 1.2, en is compatibel met bestaande DisplayPort-schermen. Het is perfect voor het aansluiten van uw docking station of laptop op een scherm met verbazingwekkende resolutie, contrast en kleurdiepte voor geweldige details.

Deze Thunderbolt 3 kabel biedt tot 60 W vermogen voor het opladen van een laptop of als voeding van een scherm, en 15 W voor via de bus gevoede apparaten zoals een harde-schijfbehuizing.

De kabel biedt u een eenvoudige manier om meerdere, voor Thunderbolt 3 geschikte laptops te overbruggen voor peer-to-peer 10 GbE netwerken. Het is perfect voor het configureren van kleine werkgroepen en het delen van randapparaten zoals printers en opslag. U kunt ook twee Thunderbolt 3 laptops met elkaar verbinden voor pc-migraties.

De TBLT3MM2MW wordt gedekt door een 2-jarige garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit elk Thunderbolt scherm of data-apparaat aan
- Sluit uw Thunderbolt 3 laptop aan op een docking station, en voed uw laptop tegelijkertijd, met dezelfde kabel
- Zet peer-to-peer netwerken op voor meerdere Thunderbolt 3 laptops
- Voor het aansluiten, opladen en synchroniseren van uw USB 3.1 apparaten (bijvoorbeeld mobiele apparaten, draagbare harde schijven en docking stations) met een voor USB 3.1 geschikte computer

Eigenschappen

- Compatibel met Thunderbolt-, USB- en DisplayPort-apparaten
- Ondersteunt 20 Gbps data-throughput
- Thunderbolt gecertificeerd
- Volledige 4K 60 Hz video
- Docken met één kabel en gelijktijdige voeding van uw laptop
- Sluit tot zes Thunderbolt 3 apparaten aan via een daisy chain

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
------------------	---------------------------

Connector(en)

Connector A	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps)
-------------	--



	Connector B	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps)
<hr/>		
Voeding		
	Power Delivery	100W
	Uitgangsstroom	5 A
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Wit
	Kabellengte	6.6 ft [2 m]
	Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
	Breedte product	0.5 in [12.4 mm]
	Hoogte product	0.3 in [6.5 mm]
	Gewicht product	3.0 oz [85.0 g]
<hr/>		
Verpakkingsinformatie		
	Package Length	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Package Height	0.6 in [15.0 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [90.0 g]
<hr/>		
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	thunderbolt 3-kabel
<hr/>		

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

