

Thunderbolt 3-kabel - 20 Gbps - 2m - Vit - Thunderbolt, USB och Displayport-kompatibel

Produkt ID: TBLT3MM2MW



Med denna Thunderbolt™ 3-kabel kan du ansluta till vilken Thunderbolt 3-port (USB-C™) som helst för att ge video och data till dina Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-enheter. Dessutom kan kabeln ge ström för att ladda dina enheter och du kan länka upp till sex Thunderbolt 3-enheter som en del av en kedjekopplad anslutning.

Denna kabel stöder dataöverföringshastigheter på 20 Gbps vid anslutning till en Thunderbolt 3-enhet så att du kan föra över foto- och videofiler dubbelt så snabbt än med en USB 3.1 Gen 2-kabel (10 Gbps). Du kan till exempel föra över en 4K-film på mindre än en minut. Vid anslutning till en USB 3.1-enhet stöder kabeln dataöverföringshastigheter på 10 Gbps.

Thunderbolt 3 USB-C-kabeln är fullt kompatibel med alla dina USB 3.1 (5Gbps) enheter och kan användas för laddning och synkronisering av dina mobila enheter. Du kan också ansluta och strömförse bärbara datorer med USB-C såsom din MacBook eller Chromebook™, samt USB-C-tillägg, såsom som bärbara hårddiskar och dockningsstationer.

Kabeln stöder full 4K 60 Hz-video och DisplayPort 1.2 och är kompatibel med befintliga DisplayPort-skärmar. Den är perfekt för att ansluta din dockningsstation eller bärbara dator till en skärm med enastående upplösning, kontrast och färgdjup för fantastiska detaljer.

Denna Thunderbolt 3-kabel ger upp till 100 W för att ladda en bärbar dator eller för att strömförse en skärm och 15 W för bussdrivna enheter som till exempel ett hårddiskabinett.

Kabeln är ett enkelt sätt att ansluta flera Thunderbolt 3-kapabla bärbara datorer för peer-to-peer-nätverk på 10 GbE. Den är perfekt för att skapa mindre arbetsgrupper och dela tillägg som till exempel skrivare och lagring. Du kan dessutom ansluta två bärbara Thunderbolt 3-datorer för PC-migreringar.

Denna Thunderbolt 3-kabel kan även användas som en USB-kabel för dina USB 3.0- och 3.1-enheter,

med dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps. Och samtidigt som vanliga USB 3.0 och 3.1 USB-C-kablar har ett maximalt anslutningsavstånd på upp till 1 m tillåter denna kabel ett anslutningsavstånd på upp till 2 m.

TBLT3MM2MW täcks av en 2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut till en Thunderbolt-skärm eller dataenhet
- Anslut din bärbara Thunderbolt 3-dator till en dockningsstation och strömförse datorn samtidigt med samma kabel
- Skapa peer-to-peer-nätverk för flera bärbara Thunderbolt 3-datorer
- Anslut, ladda och synka dina USB 3.1-enheter (till exempel mobila enheter, bärbara hårddiskar och dockningsstationer) med en USB 3.1-kabel dator

Funktioner

- Kompatibel med Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-enheter
- Stöder datagenomströmning på 20 Gbps
- Thunderbolt-certifierad
- Full 4K 60 Hz-video
- Docka med en enda kabel och strömförse din bärbara dator samtidigt
- Kedjekoppla upp till sex Thunderbolt 3-enheter

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda



	Typ och hastighet	Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
<hr/>		
Kontakt(er)	Connector A	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps)
	Connector B	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps)
<hr/>		
Ström	Power Delivery	100W
	Utström	5 A
<hr/>		
Utseende	Färg	Vit
	Kabellängd	6.6 ft [2 m]
	Produktlängd	6.6 ft [2 m]
	Produktvikt	3.0 oz [85 g]
<hr/>		
Förpackning	Package Length	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Package Height	0.6 in [15 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.2 oz [90 g]
<hr/>		
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	thunderbolt 3-kabel
<hr/>		

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

