

4-portars USB-C Hubb - Mini Hubb - USB-C till 4x USB-A - USB 2.0

Produkt ID: ST4200MINIC



Denna bärbara USB-hubb ger din bärbara eller stationära dator fler anslutningar genom att lägga till fyra USB 2.0 (Type-A) portar genom en enda USB Type-C™- eller Thunderbolt™ 3-port. Och eftersom den är USB-bussdriven behöver du inte ansluta en extern strömadapter vilket gör resor enklare och arbetsstationer mindre trassliga.

Denna lätta och kompakta USB-hubb med fyra ingångar är som gjord att ta med sig. Du får enkelt plats med den i datorväskan när du reser, vilket gör det enklare att få fler anslutningsmöjligheter nästan var du än behöver det. Den är perfekt för att ansluta vanliga USB-enheter som till exempel en mus, ett tangentbord eller ett USB-minne just när du behöver dem.

Hubben tar upp mycket lite bordsutrymme och passar perfekt i hot-desk och BYOD-miljöer.

Denna mångsidiga USB-C-hubb är bussdriven vilket innebär att den får ström direkt från din dators USB-C-port. Det innebär att du behöver släpa på färre kablar när du reser eftersom den inte behöver en extern strömadapter.

Denna USB 2.0-hubb fungerar med en mängd olika datorer då det inte behövs någon extra programvara eller drivrutin. Den installeras automatiskt när du ansluter den till din bärbara eller stationära dator så att du kan komma igång snabbt. Den fungerar även med olika operativsystem som till exempel Windows®, macOS, Linux® och Chrome OS™ så den är kompatibel med flera plattformar.

ST4200MINIC täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Använd USB-C-hubben på din portbegränsade bärbara dator, MacBook, Ultrabook™ eller ChromeBook Pixel™ för att få fler anslutningsmöjligheter genom att lägga till extra USB-A-portar
- Ta med dig hubben när du reser och anslut dina USB-enheter var du än är
- Perfekt för hemmet, kontoret och hot desking

Funktioner

- Utrusta din bärbara dator med ytterligare USB 2.0- och USB Type-A-portar
- Kompakt och lätt hölje med en liten storlek för resor eller skrivbord
- USB-bussdriven och med en inbyggd kabel så att du kan ta med dig hubben var som helst
- Snabb och enkel installation med brett OS-stöd och inga drivrutiner behövs

Hårdvara

| | |
|--------------------|---------|
| Garantipolicy | 2 Years |
| Portar | 4 |
| Gränssnitt | USB 2.0 |
| Busstyp | USB 2.0 |
| Industristandarder | USB 2.0 |

Prestanda

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Maximal dataöverföringshastighet | 480 Mbps |
| Typ och hastighet | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
| UASP-stöd | Nej |

Kontakt(er)

| | |
|----------------|--|
| Kontakttyp(er) | USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |
|----------------|--|

Mjukvara

| | |
|-------------------|--|
| OS-kompatibilitet | OS Independent; No additional drivers or software required |
|-------------------|--|

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|
| Särskilda anmärkningar/krav | | |
| | System- och kabelkrav | Ledig USB Type-A-port - USB 2.0 (480 Gbps) |
| Ström | | |
| | Power Source | Strömförsörjd via USB |
| Miljö | | |
| | Drifttemperatur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| | Förvaringstemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | Luftfuktighet | 5~90% RH icke-kondenserande |
| Utseende | | |
| | Färg | Svart |
| | Kabinetttyp | Av plast |
| | Kabellängd | 6.3 in [16 cm] |
| | Produktlängd | 6.9 in [17.5 cm] |
| | Produktbredd | 3.1 in [80.0 mm] |
| | Produkt höjd | 0.6 in [14.5 mm] |
| | Produktvikt | 3.5 oz [99.0 g] |
| Förpackning | | |
| | Package Length | 6.7 in [17.0 cm] |
| | Package Width | 5.6 in [14.2 cm] |
| | Package Height | 1.2 in [30.0 mm] |
| | Fraktvikt (förpackning) | 3.8 oz [107.0 g] |
| Vad det är i lådan | | |
| | Ingår i paketet | USB-C-hubb |

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

