USB 3.0-hubb med 4 portar - 5Gbps - Minihubb med laddningsport - Strömadapter medföljer

Produkt ID: ST4300MINI

Denna 4-ports USB 3.2 Gen 1-hubb förvandlar en enda USB-port på din bärbara dator till fyra USB-A-portar och har en kompakt USB-driven design som gör den perfekt för resor. För enheter som kräver extra ström kommer hubben med en extern nätadapter.

Med sin kompakta och lätta design är USB-hubben med 4 portar skräddarsydd för mobilitet. Du får enkelt plats med den i datorväskan när du reser, vilket gör det enklare att få fler anslutningsmöjligheter nästan var du än behöver det. Den är perfekt för att ansluta vanliga USB-enheter som till exempel en mus, ett tangentbord eller ett USB-minne just när du behöver dem.

Du kan installera den mångsidiga USB 3.2 Gen 1-hubben i stort sett var som helst eftersom den tar upp minimalt med plats på skrivbordet och så passar den perfekt för hot desking eller i BYOD-miljöer.

Denna självdrivna USB-hubb har en extern strömadapter för strömslukande USB-enheter, som till exempel större externa hårddiskar och kabinett, som kräver mer ström än vad USB-ström kan ge på egen hand.

Med nätadaptern kan du också ladda din smartphone på en av de tillgängliga portarna. Varje USB-A-port stöder USB Battery Charging Specification 1.2. Endast en enhet åt gången bör laddas.

Denna USB 3.2 Gen 1-hubb fungerar med en mängd olika datorer då det inte behövs någon extra programvara eller drivrutin. Den installeras automatiskt när du ansluter den till din bärbara eller stationära dator så att du kan komma igång snabbt. Den fungerar även med olika operativsystem som till exempel Windows®, macOS, Linux® och Chrome OS™ så den är kompatibel med flera plattformar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

• Anslut och använd USB-enheter som kräver extra ström med hjälp av den medföljande strömadaptern

• Ta med dig hubben när du reser och anslut dina USB-enheter var du än är

• Perfekt för hemmet, kontoret och hot desking

Funktioner

• Lägg till extra USB-A portar på din bärbara dator

• Kompakt och lätt hölje med en liten storlek för resor eller skrivbord

• USB-driven och valfri strömadapter medföljer (för självdrift)

• Kompakt design för enkel bärbarhet

• Snabb och enkel installation med brett OS-stöd och inga drivrutiner behövs

---

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Portar	4
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Chipset-ID	VIA/VLI - VL813

Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	Medeltid mellan fel (MTBF)	40.103 timmar
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	Tillgänglig USB-port
	Obs.	Varje USB-A-port stöder USB Battery Charging Specification 1.2. Endast en enhet åt gången bör laddas.
Ström		
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.6A
	Utspänning	5 DC
	Utström	3.0A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-50°C to 120°C (-58°F to 248°F)

	Luftfuktighet	10~90% RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Formfaktor	Kompakt
	Kabinettyp	Av plast
	Kabellängd	5.9 in [150 mm]
	Produktlängd	11.5 in [29.2 cm]
	Produktbredd	1.4 in [3.5 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
	Produktvikt	2.0 oz [56.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Package Length	8.9 in [22.6 cm]
	Package Width	6.3 in [16.0 cm]
	Package Height	2.2 in [5.6 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	11.7 oz [332.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB 3.0-hub
		1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.