

## Cable 1m Thunderbolt - Blanco - Macho a Macho

ID del Producto: TBOLTMM1MW



El cable Thunderbolt™ de 1 metro y de color blanco es una solución fiable y de alta calidad para aprovechar al máximo la velocidad y potencia de la tecnología Thunderbolt, ya que permite la combinación de datos y video en un solo cable de alto rendimiento.

El cable TBOLTMM1MW admite los dispositivos Thunderbolt 1 (10 Gbps) y Thunderbolt 2 (20 Gbps) y puede vincular dispositivos compatibles como parte de una conexión en serie. Además, su capacidad de transferencia de datos bidireccional y soporte para alimentación (dispositivos con alimentación por bus) permite que este cable Thunderbolt ofrezca el rendimiento necesario para las conexiones óptimas.

Su alto rendimiento, así como su diseño y fabricación por expertos, con materiales de alta calidad, están avalados por la garantía de dos años de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conecte la caja de un disco duro externo equipado con Thunderbolt o una matriz RAID
- Conecte dos ordenadores Mac® equipados con Thunderbolt, para la transferencia de ficheros en modo de disco de destino ("Target Disk Mode")

- Permite conectar un MacBook Pro® con capacidad Thunderbolt a un iMac® y usar el iMac como pantalla para el MacBook Pro

## Características

- Compatible con las especificaciones Thunderbolt 1 y Thunderbolt 2
- Soporta alimentación a través de cable, para dispositivos Thunderbolt alimentados por bus
- Permite el uso compartido de ficheros punto a punto nativo si el sistema operativo lo admite

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

### Rendimiento

Tipo y Velocidad	Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
------------------	---------------------------

---

### Conector(es)

Conector A	1 - Thunderbolt™ (20 pines)
Conector B	1 - Thunderbolt™ (20 pines)

---

### Requisitos de Energía

Power Delivery	10W
----------------	-----

---

### Características Físicas

Color	Blanco
Calibre del Conductor	34 AWG
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	0.4 in [1.1 cm]

Altura del Producto	0.3 in [0.8 cm]
Peso del Producto	1.4 oz [40.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.0 in [25.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.6 oz [45.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable 1m Thunderbolt™ - Blanco - Macho a Macho
---------------------	--

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.