

## Hub USB 3.0 (5Gbps) à 4 ports avec câble intégré - Noir

N° de produit: ST4300MINU3B



Le hub portable SuperSpeed Mini USB 3.2 Gen 1, 4 ports ST4300MINU3B (noir) vous permet d'étendre vos capacités USB en transformant un port USB 3.0 en quatre ports USB 3.0 externes. Sa conception intégrée en fait l'accessoire idéal pour votre ordinateur portable Mac® ou PC ou votre ordinateur Ultrabook™.

Le hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports prend en charge une bande passante USB 3.0 de 5 Gb/s, soit jusqu'à dix fois la norme USB 2.0. Il est rétrocompatible avec des appareils USB 2.0 et 1.1, ce qui assure un fonctionnement parfait de tous vos périphériques et vos appareils USB, et ce, quel que soit leur âge.

Idéal pour les utilisateurs à la maison ou au bureau ayant besoin de portabilité, le hub USB 3.0 externe est alimenté par USB. Son châssis robuste et compact comporte un câble intégré, ce qui évite de devoir en acheter d'autres pour le brancher à votre système.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Idéale pour pratiquement tous les ordinateurs portables USB 3.2 Gen 1, comme votre Ultrabook™,

Dell™ Precision 5510, Dell XPS 13, Dell XPS 15 et Dell Precision 3510

- Accédez plus facilement aux ports USB difficiles d'accès en ayant la possibilité de positionner le concentrateur à tout endroit situé à portée du câble
- Ports USB séparés en grappes, pour mieux accueillir les prises USB plus volumineuses et éviter la surcharge

## Spécifications techniques

- Quatre ports USB de type A auxquels il est possible d'accéder simultanément
- Conformité SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
- Rétrocompatibilité avec les spécifications et les périphériques USB 2.0 et USB 1.0/1.1
- Design compact et portable avec câble intégré
- Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Port(s) appareil USB-C	Non
Connexion hôte USB-C	Non
Port(s) à charge rapide	Non
Nombre de ports	4
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
ID du chipset	Realtek - RTS5411

---

### Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Type et débit	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
MTBF	40 103 heures

---

### Connecteur(s)

Ports externes	4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------------------------	--

---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB disponible
---	---------------------

---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
----------------------	------------------

---

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
Tension d'entrée	5V DC
Tension de sortie	5 DC

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type	Compact
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	5.7 in [145 mm]
Longueur du produit	3.1 in [8.0 cm]
Largeur du produit	1.4 in [3.6 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.4 cm]

Poids du produit 1.3 oz [37.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 6.3 in [16.1 cm]

Package Width 6.4 in [16.3 cm]

Package Height 1.7 in [4.3 cm]

Poids brut 4.2 oz [120.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Concentrateur USB 3.0

1 - Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis