

Câble Thunderbolt 1 m M/M - Blanc

N° de produit: TBOLTMM1MW



Ce câble Thunderbolt™ blanc de 1 m offre une solution fiable, haute qualité pour profiter de la vitesse et la puissance de la technologie Thunderbolt, ainsi que de la combinaison des signaux vidéo et audio dans un seul câble à haut rendement.

Le TBOLTMM1MW prend en charge les appareils Thunderbolt 1 (10 Gb/s) et Thunderbolt 2 (20 Gb/s), et peut assurer la connexion des appareils compatibles dans le cadre d'une installation en série. En outre, avec sa capacité de transfert de données bidirectionnel et la prise en charge de l'alimentation (pour les périphériques avec alimentation par bus), ce câble Thunderbolt offre la performance nécessaire à des connexions optimales.

Avec sa conception recherchée et ses matériaux haute qualité, ce câble haute performance bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez un boîtier de disque dur externe ou une matrice RAID compatible Thunderbolt
- Connectez deux ordinateurs Mac® compatibles Thunderbolt pour des transferts de fichiers en mode « Target Disk »

- Connectez un MacBook Pro® compatible Thunderbolt à un iMac® pour utiliser ce dernier comme écran pour le MacBook Pro

Spécifications techniques

- Compatible avec les spécifications Thunderbolt 1 et Thunderbolt 2
- Prend en charge Power over Cable pour les périphériques Thunderbolt alimentés par bus
- Prise en charge du partage de fichier P2P à support natif lorsque cela est permis par le système d'exploitation

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
---------------	---------------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Thunderbolt™ (20 broches)
Connecteur B	1 - Thunderbolt™ (20 broches)

Alimentation

Power Delivery	10W
----------------	-----

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Calibre du fil	34 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	0.4 in [1.1 cm]

Hauteur du produit	0.3 in [0.8 cm]
Poids du produit	1.4 oz [40.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	10.0 in [25.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.6 in [1.4 cm]
Poids brut	1.6 oz [45.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble Thunderbolt 1 m M/M - Blanc
-----------------------	---------------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis