

Draagbare 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub - wit

Productcode: ST4300MINU3W



Met de ST4300MINU3W draagbare 4-poorts SuperSpeed mini USB 3.0-hub (wit) kunt u uw USB-connectiviteit uitbreiden door één USB 3.0 poort te veranderen in vier externe USB 3.0 poorten. Dankzij het geïntegreerde kabeldesign is deze mini USB-hub de perfecte accessoire voor uw Mac® / pc notebook of Ultrabook™ computer.

De 4-poorts USB 3.0-hub ondersteunt USB 3.0 databandbreedte (5 Gbps - tot 10x meer dan USB 2.0) en is neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1 apparaten, waardoor een probleemloze werking van al uw USB-randapparaten/apparaten, ongeacht hun leeftijd, wordt gegarandeerd.

Deze externe USB 3.0-hub is ideaal voor thuis- of zakelijke gebruikers die draagbaarheid eisen, is voorzien van een USB-voeding en is robuust en compact met een ingebouwde kabel zodat geen extra kabels nodig zijn om de hub op uw systeem aan te sluiten.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Mac of pc Notebook / Ultrabook™-gebruikers met een beperkt aantal USB 3.0 poorten en meerdere USB 3.0 apparaten
- Maak moeilijk toegankelijke USB-poorten toegankelijker door de hub te plaatsen tot waar de kabel reikt
- Afzonderlijke uit elkaar liggende USB-poorten voor het gebruik van grotere USB-stekkers

Eigenschappen

- Vier USB type-A poorten die tegelijkertijd kunnen worden gebruikt
- SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0- en USB 1.1/1.0-specificaties en -apparaten
- Compact en draagbaar ontwerp met ingebouwde kabel
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	4
Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0
Chipsetcode	Realtek - RTS5411

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en)

Externe poorten	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
-----------------	--

Software

Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------	--



Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	Power
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Wit
	Vormfactor	Compact
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	5.7 in [14.5 cm]
	Lengte product	3.1 in [80 mm]
	Breedte product	1.4 in [36 mm]
	Hoogte product	0.6 in [14 mm]
	Gewicht product	1.3 oz [38 g]
Verpakkingsinformatie	Package Length	5.2 in [13.3 cm]
	Package Width	6.5 in [16.4 cm]
	Package Height	1.7 in [42 mm]

Verzendgewicht (verpakt)	3.8 oz [109 g]
-----------------------------	----------------

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.0 Hub verkorte handleiding
-------------	-------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

