

Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir

N° de produit: ST4300PBU3



Ce hub portable à 4 ports USB 3.0 et avec câble intégré transforme un port USB 3.0 unique en quatre ports permettant de brancher davantage d'appareils à votre ordinateur.

Ce hub comporte un câble intégré de 25 cm, ce qui est plus long que ce que la plupart des hubs classiques peuvent offrir. Le câble plus long vous permet de disposer le hub et vos appareils exactement à l'endroit désiré. Il vous permet aussi de connecter le hub à votre ordinateur portable ou à votre tablette quel que soit l'endroit où se trouve le port USB 3.0 de l'ordinateur portable.

Ce hub USB 3.0 portable est idéal pour ajouter des ports supplémentaires à votre ordinateur portable, votre tablette, votre Microsoft Surface Pro 4, votre Surface Book et d'autres produits Microsoft Surface.

Son câble intégré vous donne plus de flexibilité pour placer votre hub à l'endroit désiré, sur votre bureau. Par ailleurs, le hub est alimenté par USB, ce qui facilite son transport en déplacement.

Les ports de ce hub USB au format compact sont placés sur sa surface supérieure. Grâce à la configuration verticale des ports, vos périphériques connectés (par exemple, des clés USB, une souris et un clavier ajoutés à des récepteurs sans fil) prennent moins d'espace de bureau.

Il est également possible de le coucher sur le côté pour brancher plus facilement les câbles de périphériques comme des disques durs externes ou des imprimantes.

Son format compact facilite le placement du hub USB 3.0 (ou USB 3.1 Gen 1) sur votre bureau ou votre espace de travail. Désormais, vos appareils USB seront bien plus accessibles. Et grâce à l'espace généreux entre les ports USB 3.0, vous n'aurez plus à lutter pour brancher et débrancher les appareils que vous utilisez le plus.

Le hub USB 3.0 est pris en charge de manière native par presque tous les systèmes d'exploitation, ce qui rend la configuration facile, sans pilote d'installation. Comme il est rétrocompatible, vous pouvez connecter autant les appareils USB nouveaux qu'anciens (par exemple, les périphériques USB 2.0).

Le modèle ST4300PBU3 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Idéal pour les utilisateurs d'ordinateurs portables ou d'Ultrabook™ avec un nombre limité de ports USB 3.0
- Accédez plus facilement aux ports USB difficiles d'accès en positionnant le hub à tout endroit situé à portée du câble
- Ports USB séparés en grappes, pour mieux accueillir les prises USB plus volumineuses et éviter la surcharge
- Grâce au câble long, vous pouvez disposer le hub de façon flexible et ainsi connecter toute une variété de périphériques à la maison ou au bureau

Spécifications techniques

- Quatre ports SuperSpeed USB 3.0 avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
- Rétrocompatibilité avec les spécifications et les périphériques USB 2.0 et USB 1.0/1.1
- Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.
- Son boîtier léger, portable et son câble intégré le rendent parfaitement adapté aux voyages et vous permettent de disposer vos appareils à votre guise sur votre bureau
- Parfait pour votre ordinateur portable, Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3 et Surface Book

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Port(s) appareil USB-C Non

Connexion hôte USB-C Non

Port(s) à charge rapide Non

Nombre de ports 4



Interface	USB 3.0
Type de bus	USB 3.0
ID du chipset	VIA/VLI - VL812

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
MTBF	43977,72 heures

Connecteur(s)

Ports externes	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB disponible
---	---------------------

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation
----------------------	--------------

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
----------------------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-5°C to 45°C (23°F to 113°F)
Température de stockage	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)



Humidité Humidité relative de 20~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type	Compact
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	10.0 in [25.4 cm]
Longueur du produit	5.4 in [13.7 cm]
Largeur du produit	1.2 in [30 mm]
Hauteur du produit	0.9 in [22 mm]
Poids du produit	2.6 oz [74 g]

Informations d'emballage

Package Length	3.9 in [100 mm]
Package Width	7.2 in [18.3 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Poids brut	4.6 oz [131 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Manuel d'instruction
	Concentrateur USB 3.0

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

