

Cable de 3m Thunderbolt Macho a Thunder Bolt Macho - Negro

ID del Producto: TBOLTMM3M



El cable Thunderbolt™ (3 metros) es una solución fiable y de alta calidad para aprovechar al máximo la velocidad y potencia de la tecnología Thunderbolt, ya que permite la combinación de datos y vídeo en un solo cable de alto rendimiento.

El cable TBOLTMM3M admite los dispositivos Thunderbolt 1 (10 Gbps) y Thunderbolt 2 (20 Gbps) y puede vincular dispositivos compatibles como parte de una conexión en serie. Además, su capacidad de transferencia de datos bidireccional y soporte para alimentación (dispositivos con alimentación por bus) permite que este cable Thunderbolt ofrezca el rendimiento necesario para las conexiones óptimas.

Este cable de alta calidad está diseñado específicamente como solución fiable para conexiones de dispositivos a hasta 3 metros, suficiente longitud para conectar periféricos compatibles en la posición necesaria.

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte la caja de un disco duro externo equipado con Thunderbolt o una matriz RAID
- Conecte dos ordenadores Mac® equipados con Thunderbolt, para la transferencia de ficheros en modo de disco de destino ("Target Disk Mode")
- Conecte un MacBook Pro® con capacidad Thunderbolt a un iMac® y usar el iMac como pantalla para

el MacBook Pro

Características

- Compatible con las especificaciones Thunderbolt 1 y Thunderbolt 2
- Soporta alimentación a través de cable, para dispositivos Thunderbolt alimentados por bus
- Permite el uso compartido de ficheros punto a punto nativo si el sistema operativo lo admite

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
------------------	---------------------------

Conector(es)

Conector A	Thunderbolt™ (20 pines)
Conector B	Thunderbolt™ (20 pines)

Requisitos de Energía

Power Delivery	10W
----------------	-----

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	34 AWG
Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto	9.8 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]



Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Peso del Producto	3.8 oz [108.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [14.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.1 oz [117.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable Thunderbolt 3 m - M/M
---------------------	-----------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

